

## Gerätemarkierer SM 27/18 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**SM** ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen **PrintJet PRO**, Plotter **MCP Plus**, **MCP Basic** oder **MC-Mobilo** lassen sich individuelle Schilder erstellen.

- Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung
- Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich
- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz
- Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM
- Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1699860000</a>                                       |
| Typ        | SM 27/18 MC NE WS                                                |
| Ausführung | Gerätemarkierer, MultiCard, 18 x 27 mm, Polyamid 66, Farbe: weiß |
| GTIN (EAN) | 4008190892302                                                    |
| VPE        | 80 Stück                                                         |

**Gerätemarkierer  
SM 27/18 MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|       |        |              |       |
|-------|--------|--------------|-------|
| Länge | 18 mm  | Breite       | 27 mm |
| Höhe  | 0,8 mm | Nettogewicht | 1,4 g |

**Markierungen**

|                                    |             |                                   |        |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL94      | V-2         | Cadmium                           | Nein   |
| Einsatztemperaturbereich, max.     | 100 °C      | Einsatztemperaturbereich, min.    | -40 °C |
| Farbe                              | weiß        | Halogene                          | Nein   |
| Laserdruckerbeschriftbar           | Nein        | Leiteraußendurchmesser            |        |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 9           | Matrixdruckerbeschriftbar         | Nein   |
| Plotterbeschriftbar                | Ja          | PrintJet                          | Ja     |
| Silikone                           | Nein        | Speed-Marking-Laser               | Ja     |
| Stiftbeschriftbar (Sti)            | Ja          | Thermotransferdruckerbeschriftbar | Nein   |
| Werkstoff                          | Polyamid 66 |                                   |        |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC001288    | ETIM 3.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 4.1 | 24-19-02-18 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-29 | eClass 6.0 | 27-14-91-29 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-29 |            |             |

**Produkthinweise**

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | MultiCard Markierer für die Gerätekennzeichnung |
|---------------------|-------------------------------------------------|

**Zulassungen**

Zulassungen

## Gerätemarkierer SM 27/18 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Zubehör

### Zubehör



**SM** ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen **PrintJet PRO**, Plotter **MCP Plus**, **MCP Basic** oder **MC-Mobilo** lassen sich individuelle Schilder erstellen.

- Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung
- Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich
- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz
- Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM
- Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ                    | Ausführung                                                                                             | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| <a href="#">1716630000</a> | SM-H 27/18 SW          | Gerätemarkierer, MultiCard, 4008190343194 25 Stück<br>48 x 27 mm, Polyamid 66,<br>Farbe: schwarz       |            |     |
| <a href="#">1720590002</a> | ETO SM 27/18 TRANSPAR. | Gerätemarkierer, MultiCard, 4008190988005 10 Stück<br>18 x 27 mm, Polyesterfilm,<br>Farbe: transparent |            |     |