Meßgeräte-Knöpfe mit Spannzangenbefestigung

– dekorativ farblos eloxiert, schwarz

Instrument Knobs collet fixing Bouton en Aluminium

– decorativ anodized, non colored, black

		Farbe	Color
r	=	rot	red
sch	=	schwarz	black
ga	=	grau	grey
c	=	chrom	chromium
b	=	blau	blue
ge	=	gelb	yellow
gü	=	grün	green

					Knöpfe Knobs		Zubehör Accessoires		
					6		7	8	9
					farblos non-colored	schwarz black	Kappe Cap	Anzeigekappe Indicating Cap	Mutterabdeckung Nut Cover
									
1	2	3	4	5					
ø	Bild **Photo**	Maße **Dimensions**	D ø	M **Ncm**	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**	**Farbe Color** **Art.-Nr.**	**Farbe Color** **Art.-Nr.**	**Farbe Color** **Art.-Nr.**
9			3 4	80 100	530.3 530.4	530.33 530.43	r 4129.062 sch 4129.063 ga 4129.064 c 4129.065 ge 4129.067 gü 4129.068	r 4129.072 sch 4129.073	ohne Zubehör
12			3 4 6	80 100 150	531.3 531.4 531.6	531.33 531.43 531.603	r 499.642 sch 499.643 ga 499.644 c 499.645 b 499.646 ge 499.647 gü 499.648	r 531.142 sch 531.143 ga 531.144	ohne Zubehör
20			6	180	532.6	532.603	r 332.662 sch 332.663 ga 332.664 c 332.665 b 332.666 ge 332.667 gü 332.668	r 532.662 sch 532.663 ga 532.664	 sch 332.120
28			6 8 10	180 200 250	533.6 533.8	533.603 533.83 533.93	r 333.662 sch 333.663 ga 333.664 b 333.666 ge 333.667 gü 333.668	533.662 533.663 533.664	
36			6 8 10	180 200 250	534.6 534.8 534.9	534.603	r 334.662 sch 334.663 ga 334.664		

Magerdruck keine Lagertype · Bestellmenge und Preise auf Anfrage Light printing non stock item · Quantity and pricing upon request

10	11	12	13	14
dto. mit Zeiger Same, with pointer	Zeiger Pointer	Zeigerscheibe Pointer dial	glasklare Scheibe Transparent dial	Grundplatte Base plate
				
Farbe Color Art.-Nr.	**Farbe Color Art.-Nr.**	**Farbe Color Art.-Nr.**	**Ausf. Type Maße Dimensions Art.-Nr.**	**Ausf. Type Art.-Nr.**
 sch 332.100 719811 / 183607 r 332.101 719838 ga 332.102		 sch 332.250	 0 332.200 1 332.201 2 332.202 3 332.203 4 332.204 719951 5 332.205	 1 332.300 sch 719886
	 sch 333.100 720313 / 183659 r 333.101 720321 ga 333.102	 sch 333.250	 0 333.200 1 333.201 2 333.202 3 333.203 4 333.204 5 333.205	 1 333.300 sch
	 sch 334.100 183699 r 334.101 ga 334.102		 0 334.200 1 334.201	