

# LWL-Steckverbinder - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - 2313546

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



SCRJ-Steckerset für Standard-PROFINET-HCS-Faserkabel mit einem Durchmesser der Einzelelemente von 2,2 mm. Bestehend aus 2 Duplex-Schnellmontagesteckern mit Knickschutz zur Selbstkonfektionierung.

## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>GTIN</b>	4046356480086

## Technische Daten

### Allgemein

<b>Steckertyp</b>	SCRJ / IEC 61754-24, EN 50377-6-1
<b>LWL-Faser</b>	HCS-Faser
<b>Dämpfung</b>	< 2 dB

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27061001
<b>eCl@ss 4.1</b>	27061001
<b>eCl@ss 5.0</b>	27061803
<b>eCl@ss 5.1</b>	27061803
<b>eCl@ss 6.0</b>	27061803
<b>eCl@ss 7.0</b>	27061803
<b>eCl@ss 8.0</b>	27061803

### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC000034
<b>ETIM 3.0</b>	EC000034
<b>ETIM 4.0</b>	EC001122
<b>ETIM 5.0</b>	EC001122

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	26121607
<b>UNSPSC 7.0901</b>	26121607
<b>UNSPSC 11</b>	26121607
<b>UNSPSC 12.01</b>	26121607

# LWL-Steckverbinder - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - 2313546

## Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 13.2	26121607
-------------	----------

## Zubehör

### Datenkabel Meterware

FL FOC PN-C-HCS-GI-200/230 - 2313410



FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766



### Datenkabel konfektioniert

FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - 2901554



FOC-PN-HCS-1018/IP20/... - 2901556



## LWL-Steckverbinder - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - 2313546

### Zubehör

FOC-PN-HCS-GI-1005/... - 1402189



---

FOC-PN-HCS-1018/... - 1402190



---

### Montagewerkzeug

PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - 2708876



---

### Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>