Rozvodka T - SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH - 1424711

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Rozvodka T, PROFIBUS DP (12 MBit/s), 5-pólový, stíněná, Zásuvka přímo M12, Kódování B, na Zástrčka přímo M12, Kódování B a Zástrčka přímo M12, Kódování B

Vaše výhody

- Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
- Spolehlivý přenos signálů – stínění 360 °C v elektromagneticky zatíženém okolí

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4055626376745

Technické údaje

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)
Krytí	IP65

Všeobecné

Jmenovitý proud při 40 °C	1 A (Kontakt 2 a 4)
	4 A (Kontakt 1 a 3)
Jmenovité napětí	60 V DC
	48 V AC
Počet pólů	5
Barva úchytné oblasti	černá
Kódování	Kódování B
Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Druh signálu / kategorie	PROFIBUS DP, 12 MBit/s
Ukazatel stavu	Ne
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Cykly zapojení	≥ 100
Utahovací moment	0,4 Nm (Konektor M12)

Materiál

Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Rozvodka T - SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH - 1424711

Technické údaje

Materiál

Materiál kontakt	CuZn (trn) / CuSn (zásuvka)
Materiál povrch kontaktu	Ni/Au
Materiál držák kontaktu	PBT
Materiál těla úchytky	PBT
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR

Normy a určování

Označení normy	Konektor M12
Normy/předpisy	IEC 61076-2-101
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27279200
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106

ETIM

ETIM 5.0	EC002641
ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925

Aprobace

EAC /

Podrobnosti schválení

EAC

Příslušenství

Momentový nástroj

Rozvodka T - SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH - 1424711

Příslušenství

TSD 04 SAC - 1208429



Šroubovací nástroj

SAC BIT M12-D15 - 1208432



Ochranný kryt

PROT-M12 SH - 1503302



PROT-M12 - 1680539



PROT-M12 FS - 1560251



Rozvodka T - SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH - 1424711

Příslušenství

PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 1430899




PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873




Výkresy

Výkres v měřítku



Rozbočovač M12-T


Schéma zapojení



Obsazení kontaktů zástrčky M12 a zdířky M12


Rozvodka T - SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH - 1424711

Schématický výkres



Zobrazení pólů zástrčka M12, 5-pólová, kódování B, pohled od trnů

Schématický výkres



Zobrazení pólů zásuvka M12, 5-pólová, kódování B, pohled od dutinek

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com