Měnič proudu - PACT MCR-V2-4012-70-400-1A-1 - 2905883

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Násuvný proudový měnič, primární proud 400 A AC; sekundární proud 1 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 5 VA

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4055626004839

Technické údaje

Rozměry

Šířka	30 mm
Šířka při alternativní montáži	70 mm
Výška	90 mm
Výška při alternativní montáži	90 mm
Hloubka	70 mm
Hloubka při alternativní montáži	30 mm
Primární kruhový vodič (průměr)	33 mm
Primární kruhový vodič (šířka)	40 mm
Primární kruhový vodič (výška)	12 mm
Poznámka k rozměrovým údajům	2
Primární kruhový vodič (šířka)	30 mm
Primární kruhový vodič (výška)	10 mm

Podmínky okolí

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 40 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-25 °C ... 40 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz)	Použití jen v interiérech, bez kondenzace

Všeobecně

Typ měniče	Nástrčný měnič proudu
Třída přesnosti	1
Schopný kalibrace	ne
Materiál pouzdra	PA 6.6

Vstupní data

Tepelný jmenovitý krátkodobý proud	$I_{th} = 60 * I_n$

Měnič proudu - PACT MCR-V2-4012-70-400-1A-1 - 2905883

Technické údaje

Vstupní data

Tepelný jmenovitý trvalý proud	$I_d = 1,2 * I_n$
Jmenovitý rázový proud	$I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$
Jmenovitá frekvence: Standardní měnič	50 Hz ... 60 Hz
Jmenovitá frekvence: Kalibrovaný měnič	50 Hz
Nadproud-mezní faktor	FS 5
Jmenovitý výkon	5 VA
Primární jmenovitý proud I_{pn}	0 A ... 400 A
Sekundární jmenovitý proud I_{sn}	1 A AC

Data připojení 1

Typ připojení	Šroubové připojení
Průřez vodiče ohebný	2x 2,5 mm² ... 4 mm² ([NO ASSET AVAILABLE: TXB,11742707,P])

Normy a určování

Normy/předpisy	EN 50178
	EN 61869
Izolační pevnost	1 kV (Fáze/neutrální vodič)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27210902
eCl@ss 4.1	27210902
eCl@ss 5.0	27210902
eCl@ss 5.1	27210900
eCl@ss 6.0	27210900
eCl@ss 7.0	27210902
eCl@ss 8.0	27210902
eCl@ss 9.0	27210902

ETIM

ETIM 3.0	EC002048
ETIM 4.0	EC002048
ETIM 5.0	EC002048
ETIM 6.0	EC002048
ETIM 7.0	EC002048

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121032

Měnič proudu - PACT MCR-V2-4012-70-400-1A-1 - 2905883

Aprobace

EAC /

Podrobnosti schválení

EAC

Příslušenství

Montážní materiál

PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625



PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612



Výkresy

Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com