Akku-Heißluftgebläse - Professional Line

MobileHeat 5

ohne Akku und Ladegerät
EAN 4007841 063993
Art.-Nr. 063993




Serie 5


CAS-Alliance (Metabo)


50 - 500°C


10°C Stufen 50-500°C


max. 300 l/min


6 Luftmengen-Stufen



Display Anzeige (LCD)


Geeignet für steckbare Düsen


CE

Funktionsbeschreibung

Mobil. Schnell. Kraftvoll. Das kompakte MobileHeat 5 bietet vier anwendungsspezifische Programme und liefert heiße Luft in Rekordzeit. Die Aufheizphase beträgt weniger als vier Sekunden. Bereits nach 20 Sekunden sind 500 °C erreicht. Die Temperatur kann zwischen 50 °C und 500 °C in 10 °C-Schritten bedarfsgerecht und punktgenau digital eingestellt werden. Zudem ist die Luftmenge in sechs Stufen digital regulierbar (bis 300 l/min). Über das Display behält man Temperatur und Luftmenge stets unter Kontrolle. Kompatibel mit dem 18V Akkus aus der CAS-Allianz.

Technische Daten

Temperatur	50 – 500 °C
Luftmenge	300 l/min
Temperatureinstellung	in 10°C-Schritten über Joystick
Einstellung per	Joystick
Temperaturanzeige	LCD-Display
Luftstromregulierung	Stufen
Programmierfunktion	Ja
Loc-Funktion	Nein
Resthitzeanzeige	Nein
Cool-Funktion	Nein
Motor, Typ	Bürstenmotor
Heizelement	Keramikheizung
Netzanschluss	18 V
Akku-Spannung	18 V
Schnittstelle	18V CAS Metabo-Akku
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Ja

Funktion, Lebensdauer, Heizung	300 Std
Heizelement austauschbar	Nein
Wiederanlaufschutz	Nein
Temperaturscanner	Nein
Versorgungsspannung Detail	Lithium-Ionen-Akku
Feinstaubfilter	Nein
Thermosicherung	Ja
Thermoschutzabschaltung	Nein
ESD	Nein
Düsenaufnahme, Typ	34
Abmessungen (L x B x H)	225 x 72 x 204 mm
VPE1, Nettogewicht	1,71 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841063993
Leistung	900 W
Produkt Kategorie	Akku-Heißluftgebläse

Akku-Heißluftgebläse - Professional Line

MobileHeat 5

ohne Akku und Ladegerät
EAN 4007841 063993
Art.-Nr. 063993

Technische Daten

Funktion, Lebensdauer, Motor	500 Std

Zubehör

EAN 4007841 068257	METABO CAS 18 V Akku 5,5 Ah LiHD
EAN 4007841 068240	METABO CAS 18 V Akku 8,0 Ah LiHD
EAN 4007841 068349	METABO CAS 18 V Ladegerät ASC 145 EU
EAN 4007841 065584	METABO CAS 18 V Ladegerät ASC 55 EU
EAN 4007841 068035	Adapterdüse Professional
EAN 4007841 075569	Heißluftzubehör-Set 12 tlg.
EAN 4007841 006785	Andrückrolle Silikon Ø 35 mm 40 mm
EAN 4007841 070311	Abstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070410	Abstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 070113	Breitstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070212	Breitstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 070519	Reflektordüse
EAN 4007841 009571	Reduzierdüse 6 mm
EAN 4007841 070618	Reduzierdüse 9 mm
EAN 4007841 070717	Reduzierdüse 14 mm
EAN 4007841 070915	Schweißschuh
EAN 4007841 087715	Winkelflachdüse 40x2 mm für Sickenausblasrohr
EAN 4007841 074616	Lötreflektordüse 14 mm