Akku-Heißluftgebläse - Professional Line

# MobileHeat 3

inkl. 5,5 Ah Akku und Ladegerät
EAN 4007841 068226
Art.-Nr. 068226




Serie 3 | CAS-Alliance (Metabo) | 300°C / 500 °C | 2 Temperatur-Stufen | 200 l/Min. | Geeignet für steckbare Düsen | CE

## Funktionsbeschreibung

Mobil. Schnell. Kraftvoll. MobileHeat 3 , das 18V-Akku-Heißluftgebläse mit 2 Temperaturstufen (300°C/500°C). In maximal 5 Sekunden auf 300°C aufgeheizt. Mit bis 200l/min Luftmenge sehr Leistungsstark. Der Security Lock-Button und die LED-Beleuchtung am Gerätefuß sorgen für sicheres Arbeiten. Kompatibel mit allen steckbaren Standard-Düsen von STEINEL. Inkl. Koffer 5,5 Ah CAS-Akku und -Ladegerät.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Temperatur | 300 – 500 °C |
| Luftmenge | 200 l/min |
| Temperatureinstellung | 2-stufig |
| Einstellung per | Stufenschalter |
| Temperaturanzeige | LED-Segmentanzeige |
| Luftstromregulierung | Stufen |
| Programmierfunktion | Nein |
| Loc-Funktion | Nein |
| Resthitzeanzeige | Nein |
| Cool-Funktion | Nein |
| Motor, Typ | Bürstenmotor |
| Heizelement | Keramikheizung |
| Netzanschluss | 18 V |
| Akku-Spannung | 18 V |
| Akku-Kapazität | 5.5 Ah |
| Schnittstelle | 18V CAS Metabo-Akku |
| Funktion, Aufhängmöglichkeit | Ja |

| | |
|---|---|
| Funktion, Lebensdauer, Motor | 500 Std |
| Funktion, Lebensdauer, Heizung | 300 Std |
| Heizelement austauschbar | Nein |
| Wiederanlaufschutz | Nein |
| Temperaturscanner | Nein |
| Versorgungsspannung Detail | Lithium-Ionen-Akku |
| Feinstaubfilter | Nein |
| Thermosicherung | Ja |
| Thermoschutzabschaltung | Nein |
| ESD | Nein |
| Düsenaufnahme, Typ | 34 |
| Abmessungen (L x B x H) | 225 x 72 x 204 mm |
| VPE1, Nettogewicht | 2,2 kg |
| Herstellergarantie | 1 Jahr |
| VPE1, EAN | 4007841068226 |
| Leistung | 600 W |
| Produkt Kategorie | Akku-Heißluftgebläse |

Akku-Heißluftgebläse - Professional Line

# MobileHeat 3

inkl. 5,5 Ah Akku und Ladegerät
EAN 4007841 068226
Art.-Nr. 068226

## Zubehör

| | |
|---|---|
| EAN 4007841 068257 | METABO CAS 18 V Akku 5,5 Ah LiHD |
| EAN 4007841 068240 | METABO CAS 18 V Akku 8,0 Ah LiHD |
| EAN 4007841 068349 | METABO CAS 18 V Ladegerät ASC 145 EU |
| EAN 4007841 065584 | METABO CAS 18 V Ladegerät ASC 55 EU |
| EAN 4007841 068035 | Adapterdüse Professional |
| EAN 4007841 075569 | Heißluftzubehör-Set 12 tlg. |
| EAN 4007841 006785 | Andrückrolle Silikon Ø 35 mm 40 mm |
| EAN 4007841 070311 | Abstrahldüse 50 mm |
| EAN 4007841 070410 | Abstrahldüse 75 mm |
| EAN 4007841 070113 | Breitstrahldüse 50 mm |
| EAN 4007841 070212 | Breitstrahldüse 75 mm |
| EAN 4007841 070519 | Reflektordüse |
| EAN 4007841 009571 | Reduzierdüse 6 mm |
| EAN 4007841 070618 | Reduzierdüse 9 mm |
| EAN 4007841 070717 | Reduzierdüse 14 mm |
| EAN 4007841 070915 | Schweißschuh |
| EAN 4007841 087715 | Winkelflachdüse 40x2 mm für Sickenausblasrohr |
| EAN 4007841 074616 | Lötreflektordüse 14 mm |