

**Gerätemarkierer
CC-H 15/27**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Der **ClipCard** Gerätemarkierer in MultiCard-Format wird zum Kennzeichnen von Elektroinstallationen und Schaltanlagen verwendet und bietet eine interessante Alternative zum Gravieren. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit **PrintJet PRO**, Plotter **MCP Plus**, **MCP Basic** und **MC-Mobilo** möglich.

- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz
- Universelle Befestigung
- Halter (schraubbar oder mit Kabelbinder)
- Schildschiene (selbstklebend oder schraubbar)
- Oder selbstklebende Schilder

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1790410000
Typ	CC-H 15/27
Ausführung	Gerätemarkierer, MultiCard, 15 x 27 mm, Polyamid 66
GTIN (EAN)	4032248215201
VPE	45 Stück

**Gerätemarkierer
CC-H 15/27**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	15 mm	Breite	27 mm
Höhe	5,5 mm	Nettogewicht	1,2 g

Markierungen

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2	Cadmium	Nein
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Halogene	Nein	Laserdruckerbeschriftbar	Nein
Leiteraußendurchmesser		Matrixdruckerbeschriftbar	Nein
Plotterbeschriftbar	Nein	PrintJet	Nein
Silikone	Nein	Speed-Marking-Laser	Nein
Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein	Werkstoff	Polyamid 66

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001288	ETIM 3.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	24-19-02-18
eClass 5.1	27-14-91-29	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Zulassungen

Zulassungen