Combi-Line CL 460 K

NIVEAU DE SECURITE S2 NIVEAU DE PROTECTION ANTI-FEU LFS 30 • Coffres-forts ignifuges avec certification valable dans toute l'Europe • Sécurité certifi ée et surveillée par ECB·S • Protection approuvée et certifi ée contre le cambriolage et le feu • Niveau de sécurité S2 selon DIN EN 14450 • Niveau de protection anti-feu LFS 30 selon EN 15659 – 30 minutes de protection contre l'incendie pour docu- ments en papier • Matière de protection anti-feu selon DIN 4102 • Feuille de porte avec une isolation performante intégrée pour protéger la serrure et le verrouillage • Corps à double paroi • Charnières intérieures invisibles • Verrouillage latéral et supérieur par des pênes ronds et massifs d'un diamètre de 25 mm • Rail de verrouillage continu du côté charnières • Préparé pour fixation au mur et au sol, 2 perçages en diagonal au sol et au mur • Matériel de fixation fourni • Corps et porte noir fumé • Équipé de série d'une étagère Un coffre-fort avec 2 normes de sécurité Les coffres-forts à fixer de la série Combi-Line répondent aux 2 normes de sécurité : • Niveau de sécurité S2 selon DIN EN 14450 • Niveau de protection anti-feu LFS 30 selon EN 15659 – 30 minutes de protection contre l'incendie pour docu- ments en papier Nouveauté technique Un verrou supplémentaire en haut de la porte pour une protection accrue contre le défoncement SecuTronic La nouvelle électronique à affichage graphique • Certifié ECB·S d'après EN classe A • Serrure électronique programmable • 1 code administrateur programmable et 1 code utilisateur programmable • 1.000.000 codes possibles Version K « SecuSafe » Serrure blindée de sécurité à double panneton • Certifié par VdS, classe 1 • Certifiée ECB·S d'aprés EN 1300 classe A • 9 gorges • 1.000.000 fermetures différentes • 2 clés incluses

ExternalKey: 4003482412404

Grunddaten

Artikel-Nr.	Combi-Line CL 460 K
Mat.Nr. SAP	41240
Hauptmaterial	Acier
Inkl. Befestigungsmaterial	non

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	820,00 mm
Produkt Außenbreite	495,00 mm
Produkt Außentiefe	445,00 mm
Innenhöhe mm	694,00 mm
Innenbreite mm	380,00 mm
Innentiefe mm	297,00 mm
Produkt Nettogewicht	110,000 kg
Türöffnung HxB in mm	694*324
Wandstärke re.	57,80 mm
Wandstärke li.	57,80 mm
Wandstärke oben	60,00 mm
Wandstärke unten	60,00 mm
Wandstärke hinten	65,00 mm
Türhöhe	324,00 mm
Türbreite	694,00 mm
Türstärke	76,00 mm

Produkteigenschaften

Verschlusssystem	Serrure à clé
Historienfunktion	Non
Zeitfunktionen	Nein
Notschloss	non
Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad	Niveau de Sécurité S2 DIN EN 14550 Niveau de Sécurité B VDMA 24992
Feuerschutz	LFS 30 P - 30 min. pour papier
Anz. max. zugel. Waffen	aucun
Lagerung Betäubungsmittel	Stockage non autorisé
max. Versicherungssumme privat	20.000 €
max. Versicherungssumme gewerb.	2.500 €
Anzahl Fachböden	1,00 Stk
Ordnertiefe	non

Varianten

Artikel-Nr.	Artikelkurztext
Combi-Line CL 410 K	compartiment de sécurité Combi-Line CL 410 K
Combi-Line CL 410 E	compartiment de sécurité Combi-Line CL 410 E
Combi-Line CL 420 K	compartiment de sécurité Combi-Line CL 420 K
Combi-Line CL 420 E	compartiment de sécurité Combi-Line CL 420 E
Combi-Line CL 440 K	compartiment de sécurité Combi-Line CL 440 K
Combi-Line CL 440 E	compartiment de sécurité Combi-Line CL 440 E
Combi-Line CL 460 K	compartiment de sécurité Combi-Line CL 460 K