PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30 (563 020)



Abbildung unverbindlich



Anordnung:

Typ Art.-Nr.	PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30 563 020
Anschluss (ein- / mehrdrähtig)	5x 2,5-25 mm^2
Anschluss Rd (ein- / mehrdrähtig / Seil)	3x 8-10 mm oder 16-95 mm^2
Anschluss FI	1x -30 x 4 mm
Klemmschiene	Ms/gal Sn
Querschnitt	100 mm^2
Befestigung	[4x] 6 x 12 mm
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	476 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364027817
VPE	1 Stk.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.