

**Crimpwerkzeug
PZ 3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne
Kunststoffkragen**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	0567300000
Typ	PZ 3
Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.5 mm ² , 6 mm ² , Vierkantcrimp
GTIN (EAN)	4008190052423
VPE	1 Stück

**Crimpwerkzeug
PZ 3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	200 mm	Gewicht	426 g
Nettogewicht	427,56 g		

Technische Daten

Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
------------	---

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen	Crimpbereich, min.	0,5 mm ²
Crimpbereich, max.	6 mm ²		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Vierkantcrimp	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,5 mm ²
Aderendhülsenquerschnitt, max.	6 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000168	ETIM 3.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-03-01
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.0	21-04-38-90
eClass 7.0	21-04-38-90		

Produkthinweise

Hinweistext Bestelldaten	Weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel J
Hinweistext Zubehoer	Informationen und Bestelldaten zu Aderendhülsen siehe Kapitel J Zubehör Aderendhülsen
Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • nur ein Gesenk für den gesamten Querschnittsbereich • Aderendhülseinführung von vorn

Zulassungen

Zulassungen



Datenblatt

**Crimpwerkzeug
PZ 3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

