

**Leitermarkierer
CLI RS 5 MDCLI C 1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	0648300000
Typ	CLI RS 5 MDCLI C 1
Ausführung	Leitermarkierer, Montagedorn, 100 x 5 mm, Stahl, Farbe: silber
GTIN (EAN)	4008190010546
VPE	1 Stück

**Leitermarkierer
CLI RS 5 MDCLI C 1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	100 mm	Breite	5 mm
Höhe	5 mm	Tiefe	5 mm
Nettogewicht	12 g		

Markierungen

Cadmium	Nein	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C	Farbe	silber
Isolationsdurchmesser, max.	16 mm	Leiteraußendurchmesser	
Silikone	Nein	Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein
Werkstoff	Stahl		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Produkthinweise

Produktbeschreibung	Die aus Metall gefertigten Montagestäbe CLI RS sind ideal für CLI C zum Bestücken von Leitern. • CLI RS 3 für CLI C 02 • CLI RS 4 für CLI C 1 (max. Ø 4,2mm) • CLI RS 5 für CLI C 1 (max. Ø 5mm)
---------------------	--

Zulassungen

Zulassungen

Leitermarkierer CLI RS 5 MDCLI C 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

