Heißluftgebläse - Professional Line

PRO HM 2320 E Eco

Koffer
EAN 4007841 089672
Art.-Nr. 089672

Serie 5 | Timer-Funktion | 2300 W Leistung | Display Anzeige (LCD) | 80 - 650°C | Stufenlos einstellbar | 150 - 500 l/Min. | Geeignet für steckbare Düsen | VDE | CE

Funktionsbeschreibung

Leistungstark und präzise: Das 2300 W starke HeatMatic 2320 E ist für professionelle Anwendungen in Handwerk und Industrie ausgelegt. Die Display-Anzeige und die einstellbare Temperatur von von 80-650°C ermöglichen eine kontrollierte Bearbeitung unterschiedlicher Materialien - auch bei temperaturempfindlichen Werkstoffen.

Technische Daten

Temperatur	80 – 650 °C
Luftmenge	150 – 500 l/min
Temperatureinstellung	in 10°C-Schritten über Joystick
Einstellung per	Joystick
Temperaturanzeige	LCD-Display
Luftstromregulierung	Stufen
Programmierfunktion	Ja
Loc-Funktion	Ja
Resthitzeanzeige	Ja
Cool-Funktion	Nein
Motor, Typ	Bürstenmotor
Heizelement	Keramikheizung
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Ja

Wiederanlaufschutz	Nein
Temperaturscanner	Ja
Thermosicherung	Ja
Thermoschutzabschaltung	Ja
Düsenaufnahme, Typ	34
Kabellänge	3 m
Abmessungen (L x B x H)	253 x 87 x 200 mm
VPE1, Nettogewicht	1,08 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841089672
Lieferumfang	inkl. Reflektordüse, Breitstrahldüse 50mm, Reduzierdüse 9mm, Schrumpfschlauch 1,6-9,5
Leistung	2300 W
Produkt Kategorie	Heißluftgebläse

PRO HM 2320 E Eco

Koffer
EAN 4007841 089672
Art.-Nr. 089672

Zubehör

EAN 4007841 014919	Temperaturscanner HL Scan
EAN 4007841 053963	Schutzkorb HL 1820 S - HG 2320 E
EAN 4007841 074616	Lötreflektordüse 14 mm
EAN 4007841 009571	Reduzierdüse 6 mm
EAN 4007841 070618	Reduzierdüse 9 mm
EAN 4007841 070717	Reduzierdüse 14 mm
EAN 4007841 074715	Breitschlitzdüse
EAN 4007841 068035	Adapterdüse Professional
EAN 4007841 070311	Abstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070410	Abstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 070113	Breitstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070212	Breitstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 070519	Reflektordüse
EAN 4007841 070915	Schweißschuh
EAN 4007841 074715	Breitschlitzdüse
EAN 4007841 074616	Lötreflektordüse 14 mm
EAN 4007841 087715	Winkelflachdüse 40x2 mm für Sickenausblasrohr
EAN 4007841 075569	Heißluftzubehör-Set 12 tlg.
EAN 4007841 078218	Feinstaubfilter HL 1920 E - HG 2320 E Singlepack