

## Zubehör (allgemein) GWDR M20-PO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abgerundet wird das Portfolio der Kabelverschraubungen durch eine Vielzahl weiteren Zubehörs.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1777940000</a>                          |
| Typ        | GWDR M20-PO                                         |
| Ausführung | Dichtring, Polyethylen, Gewinde (außen): M 20 x 1,5 |
| GTIN (EAN) | 4032248158201                                       |
| VPE        | 100 Stück                                           |

**Zubehör (allgemein)  
GWDR M20-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 0,2 g |
|--------------|-------|

**Breite**

|        |      |
|--------|------|
| Stärke | 2 mm |
|--------|------|

**Allgemeine Angaben**

|                                |          |                                |             |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|-------------|
| Außendurchmesser               | 24 mm    | Dichtring Durchmesser          | 25 mm       |
| Dichtung                       | PE-HD    | Einsatztemperaturbereich, max. | 90 °C       |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -30 °C   | Gewinde (außen)                | M 20 x 1,5  |
| Innendurchmesser D2            | 20,4 mm  | Stärke                         | 2 mm        |
| Verschraubung                  | Metrisch | Werkstoff                      | Polyethylen |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC000781    | ETIM 3.0   | EC000781    |
| UNSPSC     | 31-16-18-18 | eClass 5.1 | 23-07-90-90 |
| eClass 6.0 | 27-14-91-09 | eClass 7.0 | 27-14-91-09 |

**Zulassungen**

|             |
|-------------|
| Zulassungen |
|-------------|

## Zubehör (allgemein) GWDR M20-PO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

