Datasheet 45100

DE:
Artikle Nr.: 45100
Länge ca. 124 mm
Durchmesse: 20mm

Imax=5A (Leitungsbegrenzung)
Umax=40V
Ik20µs=200A

Eingang:
1=Masse
2=Blinker
3=Fahrlicht SML
Kabel: 500mm

Ausgang:
1=Masse
2=Fahrlicht SML
Kabel: 500mm

ENG:
Item no.: 45100
Length approx. 124 mm
Diameter: 20mm

Imax=5A (line limitation)
Umax=40V
Ik20µs=200

Input:
1=ground
2=indicator
3=driving light side marking
Cable: 500mm

Output:
1=ground
2=driving light side marking
Cable: 500mm

FR:
Article n° : 45100
Longueur env. 124 mm
Diamètre : 20mm

Imax=5A (limitation de la ligne)
Umax=40V
Ik20µs=200A

Entrée:
1=masse
2=clignotants
3=feux de route signalement des pages
Câble : 500mm

Sortie:
1=masse
2=feux de route signalement des pages
Câble : 500mm

NDL:
Artikle Nr.: 45100
Länge ca. 124 mm
Durchmesse: 20mm

Imax=5A (Leitungsbegrenzung)
Umax=40V
Ik20µs=200A

Eingang:
1=Masse
2=Blinker
3=Fahrlicht SML
Kabel: 500mm

Ausgang:
1=Masse
2=Fahrlicht SML
Kabel: 500mm

PL:
Nr artykułu: 45100
Długość ok. 124 mm
Średnica: 20mm

Imax=5A (ograniczenie kabla)
Umax=40V
Ik20µs=200A

Podłączenie:
1=uziemienie
2=kierunkowskaz
3=Światła drogowe Znaczniki stron
przewód: 500mm

Podłączenie:
1=uziemienie
2=Światła drogowe Znaczniki stron
przewód: 500mm

IT:
Codice articolo: 45100
Lunghezza circa 124 mm
Diametro: 20mm

Imax=5A (limitazione del cavo)
Umax=40V
Ik20µs=200A

Entrata:
1=Massa
2=Indicatore
3=Luce di guida Indice delle pagine
Cavo: 500mm

Uscita:
1=Massa
2=Luce di guida Indice delle pagine
Cavo: 500mm

ES:
Referencia: 45100
Longitud aprox. 124 mm
Diámetro: 20mm

Imax=5A (limitación del cable)
Umax=40V
Ik20µs=200A

Entrada:
1=Masa
2=Indicador
3=Luz de conducción señalización de páginas
Cable: 500 mm

Salida:
1=Masa
2=Luz de conducción señalización de páginas
Cable: 500mm

DA:
Artikkelnr: 45100
Lengde ca. 124 mm
Diameter: 20mm

Imax=5A (kabelbegrensning)
Umax=40V
Ik20µs=200A

Inngang:
1=Masse
2=Indikator
3=Kjørelys Mærkning af sider
Kabel: 500 mm

Gå:
1=Masse
2=Kjørelys Mærkning af sider
Kabel: 500mm

FI:
Tuotenro: 45100
Pituus n. 124 mm
Halkaisija: 20mm

Imax=5A (kaapelin rajoitus)
Umax=40V
Ik20µs=200A

Sisäänkäynti:
1 = Massa
2=Osoitin
3=Ajovalo Sivun merkintä
Kaapeli: 500 mm

Poistu:
1 = Massa
2=Ajovalo Sivun merkintä
Kaapeli: 500mm

SV:
Artikelnummer: 45100
Längd ca 124 mm
Diameter: 20mm

Imax=5A (kabelbegränsning)
Umax=40V
Ik20µs=200A

Ingång:
1=Massa
2=Indikator
3=Körljus Sidemärkning
Kabel: 500mm

Utgång:
1=Massa
2=Körljus Sidemärkning
Kabel: 500mm

CZ:
Číslo položky: 45100
Délka cca 124 mm
Průměr: 20mm

Imax=5A (omezení kabelu)
Umax=40V
Ik20µs=200A

Vjezd:
1 = Hmotnost
2 = Indikátor
3 = Dálkové světlo Značení stránek
Kabel: 500 mm

Výstup:
1 = Hmotnost
2 = Dálkové světlo Značení stránek
Kabel: 500 mm