PRODUKTDATENBLATT
ENDURA Classic Lantern Square M E27

ENDURA® CLASSIC LANTERN | Klassische Laterne in Vierkantform



Anwendungsgebiete

- Nur für besonders geschützte Außenbereiche
- Geeignet für Außenanwendungen bei Leuchtenmontage mit nach unten gerichteter Lampenfassung
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

Produktvorteile

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Sockel
- Einfache und schnelle Installation

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Diffuser aus klarem Glas
- Schutzart: IP23



© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220…240 V
Netzfrequenz	50…60 Hz
Schutzklasse	I

Maße & Gewicht

Länge	105,00 mm
Breite	150,00 mm
Höhe	293,00 mm
Produktgewicht	1000,00 g



ENDURA CLASSIC LANTERN SQ M E27 BK

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20…+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20…+85 °C
Anschlussart	Klemme, 3-pin
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
Fassungsbezeichnung	E27

Zertifikate & Standards

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Maximale Lampenleistung: 60 W
Anzahl Leuchtmittel	1
BEG förderfähig	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	ENDURA CLASSIC LANTERN SQ
PDF	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11219578
PDF	Konformitätserklärung	CE Declaration Endura Classic Lantern Square
PDF	Konformitätserklärung UKCA	UNDERCABINET SPOTMAGNET

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854447402	Faltschachtel 1	131 mm x 171 mm x 312 mm	1268.00 g	6.99 dm^3
4099854447419	Versandschachtel 6	408 mm x 357 mm x 332 mm	7610.00 g	48.36 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.