Produktdatenblatt

Angaben	Daten
Artikelnr.	VO-501460
Artikelbezeichnung	Heitronic LED Feuchtraumwannenleuchte SNAKE 12 Wat
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940024517
	für einen vielseitigen Einsatz geeignet IP65 - für den Einsatz in Feuchträumen Schnelle Installation durch von außen zugänglichen Anschlussraum Schlagfestigkeitsgrad IK06

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405114090
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	PC, ABS
Produktfarbe	grau
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	65

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	600,00
Produktbreite in mm	70
Produkthöhe in mm	64

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Nennleistungsaufnahme in W	12
Bemessungsleistungsaufnahme in W	12
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Energieeffizienzklasse	D

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	1200
Bemessungslichtstrom in lm	1200
Farbtemperatur in K	4000
Lichtfarbe	neutralweiß
Abstrahlwinkel	120
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein
Farbkonsistenz in SDCM	0,9

Verpackungsinhalt / Zubehör

Produktdatenblatt

Angaben	Daten
Montagematerial	Ja
Verpackung	
Verpackungsart	brauner Karton mit Aufkleber
Abmessung Einzelkarton in mm	
Breite Einzelverpackung in mm	635
Tiefe Einzelverpackung in mm	76
Höhe Einzelverpackung in mm	68
Abmessung VE-Karton in mm	
Breite Versandkarton in mm	640
Tiefe Versandkarton in mm	240
Höhe Versandkarton in mm	225
Bruttogewicht Versandkarton in kg	4,94
Palettenabnahme in Stk	225
VPE	
Losgrößenrundungsfaktor	9

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.