

## Klippon TB (Terminal Box) KTB MOPL 6245 S2N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### Produktbild



Abbildung ähnlich

### Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall

Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäuserreihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

#### Montageplatten

Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |  |
|------------|--|
| Typ        | KTB MOPL 6245 S2N  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1193890000</a>   |
| Ausführung | Klippon TB (Terminal Box), Montageplatte, Höhe: 565 mm, Breite: 389 mm, Tiefe: 12 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber |
| GTIN (EAN) | 4050118028492  |
| VPE        | 1 Stück  |

## Klippon TB (Terminal Box) KTB MOPL 6245 S2N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Breite       | 389 mm  | Breite (inch) | 15,315 inch |
| Höhe         | 565 mm  | Höhe (inch)   | 22,244 inch |
| Tiefe        | 12 mm   | Tiefe (inch)  | 0,472 inch  |
| Nettogewicht | 2.760 g |               |             |

### Allgemeine Angaben

|                |             |           |                        |
|----------------|-------------|-----------|------------------------|
| Materialstärke | 1,5 mm      | Werkstoff | Edelstahl 1.4301 (304) |
| Oberfläche     | unbehandelt |           |                        |

### Allgemeine Angaben Zubehör

|                                 |             |                |                        |
|---------------------------------|-------------|----------------|------------------------|
| Bestückungsloch-Durchmesser (D) | 7 mm        | Materialstärke | 1,5 mm                 |
| Oberfläche                      | unbehandelt | Werkstoff      | Edelstahl 1.4301 (304) |

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC002620    | ETIM 5.0   | EC002620    |
| ETIM 6.0   | EC000213    | eClass 6.2 | 27-18-92-61 |
| eClass 7.1 | 27-18-92-61 | eClass 8.1 | 27-18-92-61 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-39 | eClass 9.1 | 27-18-92-90 |

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

### Downloads

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Broschüre/Katalog | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>                |

**Datenblatt****Klippon TB (Terminal Box)  
KTB MOPL 6245 S2N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**