LEDLENSER

PRODUKTDATENBLATT

H7R





H7R

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ob du am Haus arbeitest, das nächste DIY-Projekt planst oder während deines Jobs im Maler- oder Elektrobereich: Du hast gern viel zu tun und lässt dich selten von Dunkelheit bremsen. Mithilfe der Stirnlampe H7R kannst du kleine Wunder und große Überraschungen entdecken: Eine Maus, die durch die Blätter in deinem Beet huscht, oder Erinnerungen, die unter einer alten Tapete zum Vorschein kommen. Das Advanced Focus System liefert dir dabei das optimale Licht für jede Reichweite und Tätigkeit – der Fokusring erlaubt stufenloses Fokussieren, während du mit dem Encoder dimmen kannst. Im Spot-Modus beträgt die Reichweite deiner H7R bis zu 350 m. Der leistungsstarke Akku lässt sich während des Betriebs aufladen, sodass dir nie das Licht ausgeht – und ist für eine ausgewogene Gewichtsverteilung am Hinterkopf positioniert. Und: Unsere Lampen sind gemacht für eine strahlende Zukunft – deshalb enthält deine H7R recycelte Materialien[13].

7 JAHRE GARANTIE*

- Stufenloses Dimmen und Fokussieren (Advanced Focus System)
- Reichweite von bis zu 350 m (Spot)
- Leistungsstarker Akku: Wiederaufladbar per USB-C und Betrieb während des Ladevorgangs
- Nachhaltig: Einsatz von recycelten Materialien[13] und 7 Jahre Garantie*
- Element-proof: Hoher Staub- und Wasserschutz (IP67)

TECHNISCHE DATEN	
Gewicht mit Batterien [g]	252
Material	PC, Aluminiumlegierung
Stirnbandfarbe	Schwarz
Stirnbandmaterial	Elastisches Textil
Stirnband Typ	Seitlich Überkopf
Lampenkopf Bewegungsart	Stufenlose Bewegung
Lampenkopf Schwenkwinkel [°]	128
Stirnband Spezifikationen	Abnehmbar, Elastisch, Waschbar

ENERGIEVERSORGUNG	
Anzahl der Batterien	1
Wiederaufladbar	Ja
Batterietyp	Lithium-Ionen
Gesamte Batteriespannung [V]	3.6
Gesamtkapazität der Batterie [mAh]	4600
Gesamtenergie der Batterie [Wh]	16.56 Wh
Batterie austauschbar	Ja
Aufladezeit [min]	210
Energiestatusanzeige	Batterie-Anzeige, Ladekontrollanzeige, Warnung bei niedrigem Batteriestand

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
IP Schutzklasse	IP67
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1.5
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN
Kaltweiß: Boost, Power, Mid Power, Low Power

LEDLENSER

H7R

LICHTQUELLE	
Anzahl LEDs	1
Farbe	Kaltweiß
Farbtemperatur [K]	6000 bis 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70

LICHTWERTE - Kaltweiß	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom [lm]	1200	850	400	15
Leuchtweite [m]	350	300	200	45
Leuchtdauer [h]	-	4	8	120

SCHALTER
Seite Multifunktions-Schalter

FEATURES UND TECHNOLOGIEN
Backup Mode, Flackerfrei, Stufenlos dimmbar, Transportsperre, Memory Function, USB-C, Advanced Focus System, Cooling Technology, Flex Sealing Technology, Temperature Control System

LEDLENSER

H7R

VERPACKUNG & LOGISTIK

VERPACKUNGSINFORMATIONEN	
Verpackungsart	Box
Lieferumfang	Ladekabel (USB-C), 1 Akkusatz (21700)
Art.-Nr.	503221
Farbe	Schwarz
Preis, UVP (€)	109
Zolltarifnummer	CTN_85131000

EINZELVERPACKUNG	
Dimensionen B x H x T [cm]	14.5 x 12 x 8.5
Bruttogewicht [g]	398
GTIN-13	4058205039864

EXPORTKARTON	
Verpackungseinheit	12
Dimensionen B x H x T [cm]	32 x 30 x 27
Bruttogewicht [g]	5316
GTIN-13	4058205039857

LEDLENSER

H7R

ZUBEHÖR

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
	502308	Color Filter Set 40mm	18.90 €
Befestigungen & Halterungen	502247	Tripod Adapter Type D	9.90 €
Befestigungen & Halterungen	502314	Helmet Connecting Kit Type H	14.90 €
Befestigungen & Halterungen	502313	Helmet Band Fixing Clip Type A	4.90 €
Befestigungen & Halterungen	502256	Universal Mounting Bracket Type E	12.90 €
Powerbanks & Batterieboxen	502127	Powerbank Flex10	69.90 €
	502451	Transparent Silicone Headband Type A	9.90 €
Powerbanks & Batterieboxen	502511	Powerbank Flex5	39.90 €
Befestigungen & Halterungen	502246	Adapter for GoPro Type D	7.90 €
Befestigungen & Halterungen	502253	Belt Clip Type A	6.90 €

H7R

PRODUKTSERIE

Reveal the World: Mit einer H-Stirnlampe von Ledlenser wird sichtbar, was wirklich zählt. Bei der Arbeit kommen entscheidende Details zum Vorschein, verborgene Strukturen werden sichtbar und dein nächstes Abenteuer offenbart sich. Mit Licht von Ledlenser kannst du mehr verstehen, richtig handeln und jederzeit die Kontrolle behalten.

LEDLENSER

H7R

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI/PLATO FL 1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbigen LEDs ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus" die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

3) EP-Patent 1880139; US-Patent 7,461,960.

*) 7 Jahre Garantie nur bei Registrierung, sonst 2 Jahre. Garantiebedingungen einsehbar unter https://ledlenser.com/de-de/infos-service/garantie/