
Gerätemarkierer
THM GEW 18/6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



THM GEW Gewebeetiketten werden aus einem sehr flexiblen Baumwollgewebe hergestellt. Die Lieferform auf Rolle für den Einsatz mit Thermotransferdruckern erlaubt eine dickere Kleberschicht als bei A4 Bögen für den Office-Laserdrucker.
Beides, die Flexibilität und die dicke Kleberschicht, ergeben höhere Klebkraftwerte und ermöglichen den Einsatz auf winkligen oder runden Objekten, wie z.B. Kabeln oder Schläuchen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1059830000
Typ	THM GEW 18/6 GE
Ausführung	Gerätemarkierer, Etikett, 18 x 6 mm, vinyl beschichtetes Baumwollgewebe, Farbe: gelb
GTIN (EAN)	4032248808243
VPE	1 Stück

Gerätemarkierer
THM GEW 18/6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	18 mm	Breite	6 mm
Nettogewicht	493 g		

Markierungen

Anzahl je Rolle	10.000	Aufdruckverfahren	Thermotransfer
Ausführung	selbstklebend	Brennbarkeitsklasse nach UL94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-29 °C
Farbe	gelb	Kleber	Kautschukkleber
Laserdruckerbeschriftbar	Nein	Leiteraußendurchmesser	
Materialfarbe nach Widerstandskode	4	Matrixdruckerbeschriftbar	Nein
Plotterbeschriftbar	Nein	PrintJet	Nein
Speed-Marking-Laser	Nein	Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein
Thermotransferdruckerbeschriftbar	Ja	Werkstoff	vinyl beschichtetes Baumwollgewebe

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001288	UNSPSC	55-12-16-00
eClass 5.1	27-14-91-29	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Gewebeetikett für Geräte, Module und winklige oder runde Objekte

Zulassungen

Zulassungen

Gerätemarkierer
THM GEW 18/6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

Zubehör THM Plus



ThermoMark Drucker - Dieser Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1790650000	RIBBON THM HIRES	Farbband	4032248216642	1 Stück