



SC 88.XO pro

Zubehör: Datenschlüssel Save 'n carry pro
(Nicht im Lieferumfang / Optional erhältlich)

- Datenschlüssel mit folgenden Funktionen:
 - Daten auf Schlüssel sichern/speichern
 - Schaltuhr über Schlüssel programmieren
 - Datenschlüsselprogramm abspielen
 - Abfrage Datenschlüsselprogramm
- Datenschlüssel Save 'n carry pro
Bestell-Nr.: DK pro
- PC-Programmierpaket Save 'n carry pro
Bestell-Nr.: PP 50 pro

Zubehör: Funkempfänger FU 20.00 pro
(Nicht im Lieferumfang / Optional erhältlich)

- Funkempfang DCF 77 mit Funkempfänger FU 20.00 pro jederzeit anschließbar. Bis zu 10 Schaltcomputer an einem Funkempfänger ohne zusätzliches Netzteil anschließbar.
- Funkempfänger für DCF
Bestell-Nr.: FU 20.00 pro

Highlights

- Textbasierte Menu-Führung und selbst-erklärende Piktogramme/Symbole
- Großes und übersichtliches Display mit zwei hochauflösenden Textzeilen (Punkt-Matrix)
- Einfache Handhabung. Schnelle und intuitive Programmierung
- Ohne Netzanschluss programmierbar (6 Jahre Gangreserve)
- Zusätzliche Datensicherheit durch E²-PROM
- Datenschlüssel Save 'n carry pro – programmierbar mit dem PC-Programmierpaket PP 50 pro (nicht im Lieferumfang / optional erhältlich)

- 1, 2, 3 oder 4 Kanäle
- Tages- und Wochenprogramm
- 300 Speicherplätze
- Kürzester Schaltabstand 1 Minute
- Schaltleistung 10 A je Kanal
- Permanentschaltung nach Datum (Ferienfunktion)
- Permanentschaltung: Dauer Ein- bzw. Ausschaltung über Handschalter (Permanent On/Off)
- Manuelle Schaltungsvorwegnahme
- Automatisches Sortieren der Schaltzeiten beim Auslesen
- Freie Blockprogrammierung von Wochentagen
- Automatische Sommerzeitumstellung (Einstellbar für Europa, Nord-Amerika oder Australien)
- Anzeige der Betriebsstunden und Schaltimpulse je Kanal, sowie Anzeige der Betriebsstunden des Gerätes
- Funktion „Impuls“ = Einschaltdauer programmierbar (Pulsdauer 00:01 bis 59:59 mm:ss). Einsetzbar bei Schaltzeiten
- Funktion „Zyklus/Taktgeber“ = 4 verschiedene Zyklen programmierbar. (Puls-/Pausendauer 0:00:01 bis 9:59:59 h:mm:ss). Einsetzbar bei Schaltzeiten, Funktion Fronttasten/Kanal-tasten und Externer Eingang.

- Funktion „Timer“ = Ähnlich der Impulsfunktion mit verlängerter Pulsdauer (Pulsdauer Timer 00:01 bis 9:59:59 h:mm:ss). Einsetzbar bei Funktion „Fronttasten/Kanal-tasten“ und Externer Eingang.
- Funktion „Ausschaltwarnung“ = Warnung durch zweimaliges Blinken gemäß DIN 18015-2. Bei Beleuchtungsteuerung aktivierbar. Warnung zur Vermeidung plötzlicher Dunkelheit.
- Funktion „Externer Eingang“ = Schalter oder Taster anschließbar. Verknüpfter Ausgang mit versch. Funktionen belegbar (ON/OFF, Zyklus, Permanentschaltung, Timer)
Externer Eingang 1 = 230 V~
Externer Eingang 2 = 0 V spannungsfrei (Aktivierung des Eingangs Nr. 2 durch Kurzschließen der Kontakte 13 und 14)
- Funktion „Fronttasten / Kanaltasten“ = Fronttasten mit versch. Funktionen frei belegbar (ON/OFF, Zyklus, Permanentschaltung, Timer)
- Funktion „DCF“ = Funkuhrfunktionalität. (Funkempfänger nicht im Lieferumfang enthalten)
- Sicherheit durch PIN-Codierung
- Beleuchtetes Display

Funktionsübersicht Schaltcomputer

	Schaltzeit	Fronttasten/ Kanaltasten Externer Eingang
ON/OFF	✓	✓
Permanent	✓	✓
Impuls	✓	
Timer		✓
Zyklus	✓	✓
Astro		
Ferienprogramm	✓	
Jahresprogramm		

