M-ATX Gaming 718MB

- Cuboid -



Erleben Sie das M-ATX-Gaming-Gehäuse 718MB von LC-Power! Cuboid bietet Ihnen eine Menge Features und eine große Vielfalt an Systemkonfigurationen für M-ATX- und Mini-ITX-Systeme!

Features:

- I/O-Panel mit: 1x USB-C (3.2 Gen. 2x1)
  1x USB-A (3.2 Gen. 1x1))
  1x Audio-Out | 3,5-mm-Klinke
  1x Power-Taste
- komplettes Mesh-Design für einen optimalen Airflow
- kompaktes M-ATX-Gehäuse; ideal für LAN-Events
- demontierbarer Tragegriff
- werkzeugloser Aufbau der seitlichen Panels
- Gehäuse innen schwarz lackiert
- vier schraubbare PCI-Slots
- bis zu fünf 120-mm-Gehäuselüfter* montierbar
- bis zu zwei Festplatten* montierbar
- Netzteil* vorne montierbar

*(Festplatten, Lüfter, Staubfilter sowie Netzteil optional erhältlich)

Technische Daten - M-ATX 718MB

Abmessung (Gehäuse / HxBxT):	330 x 185 x 401 mm (inkl. Griff)
Abmessung (Käfig / HxBxT):	298 x 185 x 385 mm
Abmessung (Verpackung / HxBxT):	360 x 236 x 440 mm
Gewicht (Produkt/gesamt):	2,8 / 3,6 kg
Integriertes Netzteil:	-
Netzteil-Formfaktor:	ATX
Gehäusetyp:	M-ATX-Gehäuse
Motherboard:	M-ATX, Mini-ITX
5,25"-Einschub extern:	-
3,5"-Einschub extern:	-
3,5"-HDD intern:	1
2,5"-HDD/SSD intern:	bis zu 2
Einbaumöglichkeiten:	1x 2,5" + 1x 3,5" 2x 2,5" + 0x 3,5"
PCI-Slots (horizontal - gesamt/schraubbar):	4/4
PCI-Slots (vertikal - gesamt/schraubbar):	0/0
Gehäuselüfter (gesamt/Lieferumfang):	5/0 Top: 2x 120 mm Back: 1x 120 mm Boden: 2x 120 mm

Grafikkarten bis zu:	280 mm Länge
CPU-Kühler bis zu:	155 mm Bauhöhe
Netzteil bis zu:	150 mm Länge
Radiatoren:	120 mm
Audio-Port:	Audio-Out | 3,5-mm-Klinke
USB-C (Gen. 3.2 2x1):	1
USB-A (Gen. 3.2 1x1):	1
USB-A (2.0):	-
Kartenleser:	-
Material:	Metall, Kunststoff
Prüfzeichen:	CE
Gehäusefarbe:	schwarz
Frontblende:	schwarz
Barcode:	4262443281484
Hersteller-Code:	LC-718MB-ON