# VDE-STECKSCHLÜSSELEINSATZ INHEX 3/8" 5 MM

## Article number: 112852

Der VDE-Steckschlüsseleinsatz Inhex 3/8" in 5 mm wurde für präzise Arbeiten an Innensechskantverschraubungen entwickelt. Er ergänzt das isolierte Steckschlüsselsystem für professionelle Anwendungen im Elektrohandwerk und unterstützt sicheres Arbeiten an elektrischen Anlagen. Damit ist der Einsatz eine passende Lösung für Service, Montage und Instandhaltung.




| | |
|---|---|
| Length (mm) | 50 mm |
| Width (mm) | 22 mm |
| Height (mm) | 22 mm |
| Weight (kg) | 0,03 kg |

| Attribute | Value |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Schutzisoliert 1000 V | Yes |
| VDE-geprüft | Yes |
| Klingenlänge | 14 mm |
| Durchmesser | 5 mm |
| Maß | 5 mm |
| Anschlussmaß | 3/8 inch |
| Anschlussmaß | 10 mm |

GTIN: 4021103131510

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.