
Type 166602





G-Sicherungshalter für Kleinstsicherungen 8,4 x 7,6 mm / Fuse-Holders for Sub-miniature Fuses 8.4 x 7.6 mm


für Kleinstsicherungen mit kurzen Anschlussstiften / for sub-miniature fuses with short pins

Bemessungsstrom / rated current	6,3 A
Montage / mounting	Leiterplatte / printed circuit board
Stiftabstand / pin distance	5,08 mm
Bohrungen / hole	Ø 1 mm
Anschlüsse / connections	lötbar / solderable

Type 199073



5 mm




199073

Type 199207



5 mm



199207

Type 199487



5 mm


Type 199429




6,3 mm

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze mit 5 + 6,3 mm Kappen-Ø / Fuse-clips for miniature Fuse-Links with 5 + 6.3 mm cap Ø

Bemessungsstrom / rated current	6,3 A	Ø 5 mm
	10 A	Ø 6,3 mm
Montage / mounting	Leiterplatte / printed circuit board	
Material / material	Messing, verzinnt / brass, tinned	
Anschlüsse / connections	lötbar / solderable	



199429



199487

© 2024-08 SIBA GmbH | www.siba.de | info@siba.de | Änderungen vorbehalten