Produktdatenblatt

Bosch GBM 10 RE Professional - Bohrung

Produktbeschreibung:	Bosch GBM 10 RE Professional - Bohrung - 600 W - Bohrfutterschlüssel 10 mm - 20 N·m
Gruppe:	Elektrische Werkzeuge
Hersteller:	Bosch
Hersteller Artikel Nr:	0.601.473.600
EAN:	3165140485968

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Bosch GBM 10 RE Professional - Bohrung
Produkttyp	Bohrung - 600 W
Geschwindigkeit	0 - 2600 1/min / 1676 1/min bei Nennlast
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	1 mm - 10 mm
Max. Drehmoment (hart)	20 N·m