ednet DisplayPort Adapter / Konverter

84507
EAN 4054007845078



DisplayPort Adapterkabel, mini DP - HDMI Typ A St/Bu, 0.15m, Full HD, CE, gold, we

Dieser digitale HD Video-/Audio Adapter / Konverter eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines MacBook®, MacBook Air®, MacBook Pro®, iMac®, Mac Mini® und Mac Pro® an einen HDMI-Monitor oder Beamer, LCD-/TFT-Monitor, LED- oder plasma TV über ein HDMI-Kabel.

Sorgt für eine geringere Belastung der Schnittstelle.

- Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
- Unterstützt DP++ Dual-Mode
- AWG: 32
- Arretierung: kein
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Kabel: weiß
- Farbe Anschlüsse: weiß
- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Anschluss 1: Mini DP, Stecker
- Anschluss 2: HDMI Typ A, Buchse
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
- Sortiment: DisplayPort Kabel
- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein
- HDTV Standard: Full HD
- Länge: 0.15 m
- Adern Material: CU

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	80	5,80	52,00	29,00	39,00	58.812,00
Innen-VPE	20	1,45	27,00	27,00	17,00	12.393,00
Einzel-VPE	1	0,07	2,30	7,50	23,50	405,38
Netto einzeln ohne VP	1	0,04	2,30	7,50	23,50	405,38

Weitere Anwendungsbilder:

DISPLAYPORT
ADAPTER CABLE