

**Industrial Ethernet
IE-SFP-1GLHXLC-T**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- IEEE 802.3z-konform (Gigabit Module)
- IEEE 802.3u-konform (Fast Ethernet Module)
- Symmetrische LVPECL-Ein- und Ausgänge (Gigabit Module)
- Symmetrische PECL-Ein- und Ausgänge (Fast Ethernet Module)
- TTL-Signal-Erkennungsanzeige
- Im Betrieb einsteckbarer Duplex-LC-Steckverbinder
- Klasse 1-Laser-Produkt; EN60825-1-konform
- -40 bis 85°C Betriebstemperatur (T-Modelle)

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Best.-Nr. | 1286730000 |
| Typ | IE-SFP-1GLHXLC-T |
| Ausführung | SFP-Modul, -40 °C...+85 °C, Gigabit-Ethernet, Singlemode, LC-Steckverbinder, 40 km |
| GTIN (EAN) | 4050118077728 |
| VPE | 1 Stück |

Industrial Ethernet IE-SFP-1GLHXLC-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 50 g

Bestelldaten

| | | |
|--------------------|---------------|---|
| Betriebstemperatur | SFP-Varianten | Gigabit-Ethernet, Singlemode, LC- Steckverbinder, 40 km |
| -40 °C...+85 °C | | |

EMV-Konformität und Zulassungen

Sicherheit UL, TÜV

Gewährleistung

Zeitraum 3 Jahre

Schnittstellen

| | | | |
|----------------|---|----------------|-----------|
| Ethernet-Ports | 1 | Steckverbinder | Duplex-LC |
|----------------|---|----------------|-----------|

Umgebungsbedingungen

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|
| Betriebstemperatur, max. | 85 °C | Betriebstemperatur, min. | -40 °C |
| Feuchtigkeit | 5 bis 95 % (nicht kondensierend) | Lagertemperatur, max. | 85 °C |
| Lagertemperatur, min. | -40 °C | | |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| eClass 6.0 | 19-17-01-90 | eClass 7.0 | 19-17-01-90 |
|------------|-------------|------------|-------------|

Zulassungen

Zulassungen

