

SAIBW-4/11-7/8"**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Oftmals werden in der heutigen Zeit individuelle Leitungslängen benötigt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bietet Weidmüller ein breites Portfolio an Steckverbinder zur freien Konfektionierung an. Stecker und Buchsen zur freien Konfektionierung für M8-, M12-, M16- und 7/8"-Anschlüssen sind sehr robust und z.B. für den Maschinenbau optimal geeignet. Die 7/8" Rundsteckverbinder können hohe Leistungen übertragen. Der Schraubanschluss zeichnet sich durch seine vielseitige Einsetzbarkeit aus. Bei dieser Technologie wird der Leiter, optional mit Aderendhülsen, in Anschlusselemente gesteckt und mittels einer Schraube fixiert. Es ist die klassische und kostengünstigste Verbindungstechnik, die auch Mehrleiteranschlüsse möglich macht.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1292070000
Typ	SAIBW-4/11-7/8"
Ausführung	Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, IP 67
GTIN (EAN)	4050118086966
VPE	1 Stück

SAIBW-4/11-7/8"

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 55 g

Allgemeine Daten

Anschlussart	Schraubanschluss	Gehäusebasismaterial	PBT
Isolationswiderstand	$10^8 \Omega$	Kabeldurchmesser	8...10 mm (PG11)
Kabeldurchmesser, max.	10 mm	Kabeldurchmesser, min.	8 mm
Kodierung	keine	Kontaktbuchsendurchmesser	7/8"
Kontaktmaterial	CuZn	Kontaktoberfläche	vergoldet
Leiteranschlussquerschnitt, max.	1,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm ²
Leiteraußendurchmesser	-	Nennspannung	250 V
Nennstrom	9 A	Polzahl	4
Schirmanschluss	Nein	Schutzart	IP 67
Steckzyklen	≥ 50	Temperaturbereich Gehäuse	-25...+85 °C
Verschmutzungsgrad	3	Verschraubung	PG 11

Klassifikationen

eClass 6.0 27-26-07-02 eClass 7.0 27-44-01-02

Zulassungen

Zulassungen



SAIBW-4/11-7/8"

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zeichnungen

