Kivonat az online katalógusból

SPC 5/ 2-ST-7,62

Rendelési szám: 1996016

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1996016

Dugaszrész, Névleges áram: 41 A, Méretezési feszültség (III/2): 1000 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 7,62 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2004.04.15

Kereskedelmi adat	
EAN	4 046356 037754
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 530 (CAT-1-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretek / pólusok

Raszterméret	7,62 mm
„a“ méret	7,62 mm
Pólusszám	2

Műszaki adatok

Termékcsalád	SPC 5/..-ST

Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	8 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	8 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	6 kV
Méretezési feszültség (III/2)	1000 V
Méretezési feszültség (II/2)	1000 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I_N névleges áram	41 A
U_N névleges feszültség	1000 V
Névleges keresztmetszet	6 mm²
Maximális terhelőáram	41 A
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Csupaszolási hossz	15 mm
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	600 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	35 A
UL/CUL Usegroup C névleges feszültség	600 V
UL/CUL Usegroup C névleges áram	35 A

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm²
Tömör vezeték keresztmetszet max	10 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	6 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	6 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	4 mm²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	8
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,25 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	1,5 mm²

AWG az UL/CUL szerint min.	24
AWG az UL/CUL szerint max.	8

Tanúsítványok

Tanúsítások — cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Diagram



Derating görbe a következőkhöz: SPC 5/...-ST-7,62, PC 5/...-G-7,62-vel



Derating görbe a következőkhöz: SPC 5/...-ST-7,62, PC 5/...-G-7,62-vel
Vezeték keresztmetszete: 6 mm²

Méretrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;