Kivonat az online katalógusból

ZFKDS 4-10

Rendelési szám: 1907539

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1907539

NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 32 A, Névleges feszültség: 630 V, Raszterméret: 10 mm, Pólusszám: 1, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezeték / NYÁK: 45 °, Szín: zöld, A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

Kereskedelmi adat	
EAN	4 017918 193904
Csomag	50
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 477 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretek / pólusok

Hossz	29 mm
Raszterméret	10 mm
Pólusszám	1
Csapméretek	1,0 x 1,4 mm
Furatlyuk átmérője	1,8 mm

Műszaki adatok

Termékcsalád	ZFKDS(A) 4
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	6 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	6 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	6 kV
Méretezési feszültség (III/3)	630 V
Méretezési feszültség (III/2)	630 V
Méretezési feszültség (II/2)	1000 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I_N névleges áram	32 A
Névleges keresztmetszet	4 mm²
Maximális terhelőáram	32 A (4 mm²-es vezeték-keresztmetszet esetén)
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Idomszer	A4
Csupaszolási hossz	10 mm
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	30 A
UL/CUL Usegroup C névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup C névleges áram	30 A
UL/CUL Usegroup D névleges feszültség	600 V
UL/CUL Usegroup D névleges áram	5 A

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm²
Tömör vezeték keresztmetszet max	6 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	4 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	4 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	4 mm²

Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	10
AWG az UL/CUL szerint min.	24
AWG az UL/CUL szerint max.	10

Tanúsítványok

Tanúsítások: cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, IECEE CB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
1051993	B-STIFT	jelölő toll, felirat nélküli jelölőcsíkok kézi feliratozásához, törlés- és vízálló felirat, vonalvastagság 0,5 mm
0805179	SK 10/5:SO	Jelölőkártyák, fehér, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 10 mm
0803922	SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT	Jelölőkártyák, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Office-Drucksysteme, Szerelési mód: Ragasztható
1053014	ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN	Jelölőcsík, Csík, fehér, feliratozva, feliratozható a következőkkel: Plotter, hosszában feliratozva: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 991-1000-ig, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 10,2 mm
dugasz/adapter		
0201744	MPS-MT	vizsgálódugasz
szerelés		
1928495	FL-ZFKDS 4	Perempár, egyszeres kapcsok sorára pattintható
1928521	RZ-ZFKDS 4	Raszterközdarab, szélessége 2,5 mm

szerszámok

1204517	SZF 1-0,6X3,5	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6 x 3,5 x 100mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes

Általános

1907542	ZFKDSA 4- 9	Lezárókapocs, 9 mm széles, egy kapocssor végén szükséges,

átkötések

1928398	FBSK 2-10	Átkötőhíd, teljesen szigetelt, 10 mm raszterméret, 2 pólusú
1928408	FBSK 3-10	Átkötőhíd, teljesen szigetelt, 10 mm raszterméret, 3 pólusú
1928411	FBSK 4-10	Átkötőhíd, teljesen szigetelt, 10 mm raszterméret, 4 pólusú
1928424	FBSK 5-10	Átkötőhíd, teljesen szigetelt, 10 mm raszterméret, 5 pólusú
1928437	FBSK 10-10	Átkötőhíd, teljesen szigetelt, 10 mm raszterméret, 10 pólusú

További termékek


Termék	Típus leírás	Leírás

Általános


1907542	ZFKDSA 4- 9	Lezárókapocs, 9 mm széles, egy kapocssor végén szükséges,

Rajzok

Furatterv/forrasztópad-geometria



Méretrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;