

**Kabelmarkierer  
THM WRITEON 17,8/34WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Die Kabelmarkierer **THM WriteOn**, auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markiererfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigem Thermotransferdrucker **THM Plus S**

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1774380000</a>                                                |
| Typ        | THM WRITEON 17,8/34WS                                                     |
| Ausführung | Kabelmarkierer, Etikett, 33,9 x 17,8 mm, Polyester, PVC frei, Farbe: weiß |
| GTIN (EAN) | 4032248148561                                                             |
| VPE        | 1 Stück                                                                   |

**Kabelmarkierer  
THM WRITEON 17,8/34WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|       |         |              |         |
|-------|---------|--------------|---------|
| Länge | 33,9 mm | Breite       | 17,8 mm |
| Tiefe | 0,5 mm  | Nettogewicht | 414 g   |

**Markierungen**

|                                   |                               |                                    |                     |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Anzahl je Rolle                   | 3.000                         | Art des Aufdrucks                  | Neutral             |
| Ausführung                        | selbstklebend                 | Brennbarkeitsklasse nach UL94      | HB                  |
| Einsatztemperaturbereich, max.    | 125 °C                        | Einsatztemperaturbereich, min.     | -40 °C              |
| Farbe                             | weiß                          | Isolationsdurchmesser, max.        | 7,6 mm              |
| Kleber                            | permanenter<br>Acrylcopolymer | Laserdruckerbeschriftbar           | Nein                |
| Leiteraußendurchmesser            | 0 - 7,6 mm                    | Materialfarbe nach Widerstandskode | 9                   |
| Matrixdruckerbeschriftbar         | Nein                          | Plotterbeschriftbar                | Nein                |
| PrintJet                          | Nein                          | Schriftfeldgröße                   | 17,8 x 13 mm        |
| Speed-Marking-Laser               | Nein                          | Stiftbeschriftbar (Sti)            | Nein                |
| Thermotransferdruckerbeschriftbar | Ja                            | Werkstoff                          | Polyester, PVC frei |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC001530    | ETIM 3.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 4.1 | 24-19-02-19 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-03 | eClass 6.0 | 27-14-91-29 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-29 |            |             |

**Zulassungen**

Zulassungen

## Kabelmarkierer THM WRITEON 17,8/34WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Zubehör THM Plus



**ThermoMark Drucker** - Dieser Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ              | Ausführung | GTIN (EAN)    | VPE     |
|----------------------------|------------------|------------|---------------|---------|
| <a href="#">1790650000</a> | RIBBON THM HIRES | Farbband   | 4032248216642 | 1 Stück |