

**Gerätemarkierer
THM MT30x 16/7 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Die **ThermoMark** Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf.

- Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar
- Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1852520000
Typ	THM MT30x 16/7 GE
Ausführung	Gerätemarkierer, Etikett, 16 x 7 mm, Polyesterfilm, Farbe: gelb
GTIN (EAN)	4032248385492
VPE	1 Stück

**Gerätemarkierer
THM MT30x 16/7 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	16 mm	Breite	7 mm
Nettogewicht	335 g		

Markierungen

Anzahl je Rolle	10.000	Aufdruckverfahren	Thermotransfer
Ausführung	selbstklebend	Brennbarkeitsklasse nach UL94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	gelb	Kleber	permanenter Acrylcopolymer
Laserdruckerbeschriftbar	Nein	Leiteraußendurchmesser	
Materialfarbe nach Widerstandskode	4	Matrixdruckerbeschriftbar	Nein
Plotterbeschriftbar	Nein	PrintJet	Nein
Speed-Marking-Laser	Nein	Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein
Thermotransferdruckerbeschriftbar	Ja	Werkstoff	Polyesterfilm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001288	ETIM 3.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	24-19-02-18
eClass 5.1	27-14-91-29	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Klebeetikett für Schaltgeräte und Module
---------------------	--

Zulassungen

Zulassungen