

SAIE-M12S-5-0.5U-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Für den geräteseitigen Anschluss werden im Bereich der Sensor-Aktorverkabelung verschiedene Einbausteckverbinder benötigt. Diese sind in den Varianten M12, M8 und natürlich auch M5 verfügbar.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1861230000
Typ	SAIE-M12S-5-0.5U-M16
Ausführung	Einbaustecker, M12, Stift, gerade, M16, Polzahl: 5, 0.5 m
GTIN (EAN)	4032248419302
VPE	1 Stück

SAIE-M12S-5-0.5U-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	27 g
--------------	------

Allgemeine Daten

Aderquerschnitt	0,34 mm ²	Anschlussart	Stift
Gehäusebasismaterial	CuZn, vernickelt	Kabellänge	0,5 m
Kontaktbuchsendurchmesser	M12	Kontaktoberfläche	vergoldet
Leiteraußendurchmesser	-	Nennspannung	60 V
Nennstrom	4 A	Polzahl	5
Schutzart	IP 67	Temperaturbereich Gehäuse	-30...+90 °C
Verschraubung	M16	Werkstoff	PVC

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC002061	UNSPSC	30-21-18-10
eClass 4.1	27-26-07-01	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.0	27-26-07-02	eClass 7.0	27-44-01-02

Zulassungen

Zulassungen



SAIE-M12S-5-0.5U-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zubehör**Messingmuttern Standard vernickelt**

Weidmüller hat eine Vielzahl unterschiedlicher Kabel-/ Leitungseinführungen im Portfolio: Verschieden ausgeführte Kunststoff-, Messing-, und Edelstahlverschraubungen in den Schutzklassen IP 66, 67, 68 oder IP 69 K. Mit modularen Mehrleiter-/ Kabeleinführungssystemen lassen sich- als vollwertige Alternative-vorkonfektionierte Leitungen einfach und schnell in Betriebsmittel einführen. Nicht zuletzt sind sowohl EX-zertifizierte Kabelverschraubungen als auch Kabel-/ Leitungseinführungssysteme verfügbar.

- Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing
- EMV Verschraubungen
- Für Explosionsgefährdete Bereiche
- VDE, CSA und UL Zulassungen

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1736990000	SKMU M16 MS	Verschraubungen, Gegenmutter, Messing, vernickelt, M 16 x 1,5	4008190956462	50 Stück