HDC-házak
HDC HQM ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.
Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.
A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.
A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.
Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál A HQ verzió most rendkívüli védettséget nyújt - az aljzatház (burkolat és fémbilincs) lakattal biztosítható.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HQM ALU
Rendelési szám	1003050000
Verzió	HDC-házak, Méret: HQ, Védelmi osztály: IP65, Nyílt alap, Keresztkengyel az alsórészen, Standard
GTIN (EAN)	4032248697984
Menny.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 19:43:54 CEST

HDC-házak
HDC HQM ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	35 mm	Szélesség (coll)	1,378 inch
Magasság	41,6 mm	Magasság (coll)	1,638 inch
Rögzítési méret - szélesség	32,2 mm	Rögzítési méret - magasság	13,4 mm
Nettó tömeg	62 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	DIBP 84-69-5

Méretek

B ház magasság	20,5 mm	C ház szélessége	28,8 mm
Furat osztás hossz, A2	32,2 mm	Ház teljes hossza	46,3 mm

Verzió

Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész	Ház kivitele	Nyílt alap
Kivitel	Standard	Méret	HQ
Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen	Suitable for ModuPlug®	Nem
Szorítós változat	Oldalt rögzítő bilincs	Típus	Válaszfal (átvezető)
Tömítés	NBR		

Általános adatok

Méret	HQ	Védelmi osztály	IP65

Anyag

Szín	Ezüstszürke

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-házak	Terméktípus	Házak
Típus	Válaszfal (átvezető)		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-02-05
eClass 8.1	27-44-02-05	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

HDC-házak
HDC HQM ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

HDC-házak
HDC HQM ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok