THM
THM MT30X 38/17 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A THM címkék a hőnyomtatásnak köszönhetően briliáns nyomtatási minőségűek. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

- Különféle színű, kiváló minőségű poliészter címkék és kedvező árú papírcímkék kaphatók
- A címkék automatikusan pozicionálódnak a nyomtatóban, hogy minden címke pontosan középre kerüljön.

Általános rendelési adatok

Típus	THM MT30X 38/17 WS
Rendelési szám	1011610000
Verzió	THM, Készülékjelölők, 17 x 38 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248718870
Menny.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000

THM
THM MT30X 38/17 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	38 mm	Szélesség (coll)	1,496 inch
Magasság	17 mm	Magasság (coll)	0,669 inch
Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Nettó tömeg	504 g		

Általános adatok

Anyag	Poliészter	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9
Halogén	Nem	Nyomtatás módja	Hőnyomtatás
Ragasztóanyag	Akril ragasztó	Szám tekercsenként	4 000
Szélesség	38 mm	Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	UL 969 tanúsítvány	Igen
Változat	Öntapadós, halogénmentes	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40…150 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

THM
THM MT30X 38/17 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok