Kivonat az online katalógusból

MSTBVA 2,5 HC/ 8-G-5,08

Rendelési szám: 1924363

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1924363

Alap készülékház, Névleges áram: 16 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 8, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Kereskedelmi adat	
EAN	4 017918 600440
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 497 (CAT-1-2013)

Muszaki adatok

Méretek / pólusok	
Hossz	8,6 mm
Raszterméret	5,08 mm
„a“ méret	35,56 mm
Pólusszám	8
Csapméretek	1 x 1 mm

Csaptávolság	5,00 mm
Furatlyuk átmérője	1,4 mm

Műszaki adatok

Termékcsalád	MSTBVA 2,5 HC/..-G
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	4 kV
Méretezési feszültség (III/2)	320 V
Méretezési feszültség (II/2)	400 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I_N névleges áram	16 A (lásd az öregedési jelleggörbét)
U_N névleges feszültség	250 V
Maximális terhelőáram	16 A
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szín	zöld
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	16 A
UL/CUL Usegroup D névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup D névleges áram	15 A

Tanúsítványok

Tanúsítások

cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0804293	SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN	Jelölőkártyák, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-(99)100-ig, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 5,08 mm
dugasz/adapter		
1734401	CR-MSTB	Kódolóelem, a készülékház kikönnyítésébe ill. az invertált dugaszba kell betolni, piros szigetelőanyagból
szerelés		
1755477	MSTB-BL	Vakdugó, részképzéshez, a pólus csapjára kell felhelyezni, zöld szigetelőanyagból

További termékek

Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
1912029	MSTB 2,5 HC/ 8-ST-5,08	Dugaszrész, Névleges áram: 16 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 8, Rasztermeret: 5,08 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1912469	MVSTBR 2,5 HC/ 8-ST-5,08	Dugaszrész, Névleges áram: 16 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 8, Rasztermeret: 5,08 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1912906	MVSTBW 2,5 HC/ 8-ST-5,08	Dugaszrész, Névleges áram: 16 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 8, Rasztermeret: 5,08 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink

Rajzok

Furatterv/forrasztópad-geometria



Méretrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;