# HDC-házak
# HDC IP68 06B SS 2M20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Az új RockStar® burkolatok ellenállnak a tengervíznek és magas szintű ütésállóságot biztosítanak, teljesítik az IP 68 és IP 69K védettséget, extrém környezeti feltételek alatti használatra lettek kifejlesztve és eleget tesznek a DIN EN 61373 szabvány 2. kategória szerinti magas vibrációs követelményeknek (forgóváz). Így ez a házcsalád ideálisan alkalmas a nagy igénybevételre tervezett csatlakozások hiba- és karbantartás nélküli működéséhez a szállítás és közlekedés mérnöki, valamint az energetikai és az extrém követelményeket támasztó alkalmazásokban. A fejlesztés során megvalósított mérések a burkolatokat rendkívüli módon EMC-ellenállóvá tették.

### Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Típus | HDC IP68 06B SS 2M20 |
| Rendelési szám | 1081250000 |
| Verzió | HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP68, IP69K, Zárt alap, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248877317 |
| Menny. | 1 Stück |

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 20:17:50 CEST

# HDC-házak
# HDC IP68 06B SS 2M20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Méretek és tömegek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Szélesség | 80 mm | Szélesség (coll) | 3,15 inch |
| Magasság | 100,5 mm | Magasság (coll) | 3,957 inch |
| Mélység | 156 mm | Mélység (coll) | 6,142 inch |
| Rögzítési méret - szélesség | 127 mm | Rögzítési méret - magasság | 60 mm |
| Nettó tömeg | 898 g | | |

### Hőmérsékletek

| | |
|---|---|
| Hőmérsékleti határérték | -50 °C ... 125 °C |

### Méretek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Furat osztás hossz, A2 | 127 mm | Ház teljes hossza | 156 mm |
| Kábelbevezetés | menettel | | |

### Verzió

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belső menet | M 20 | Felső kábelbevezetések száma | 0 |
| Felső rész/alsó rész/fedél | alsó rész | Ház kivitele | Zárt alap |
| Kivitel | Standard | Kábelbevezetés | menettel |
| Kábelbevezetések mérete | M 20 | Méret | 3 |
| Oldalsó kábelbevezetések száma | 2 | Rögzítőrendszer kivitele | Rögzítő kengyeles csatlakozás |
| Suitable for ModuPlug® | Igen | Szorítós változat | Rögzítő kengyeles csatlakozás |
| Típus | Felépítés (aljzat) | Tömítés | Szilikongumi |

### Általános adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kábelbevezetések mérete | M 20 | Méret | 3 |
| Védelmi osztály | IP68, IP69K | | |

### Anyag

| | |
|---|---|
| Szín | fekete |

### Kialakítás

| | | | |
|---|---|---|---|
| Termékcsalád | HDC-házak | Terméktípus | Házak |
| Típus | Felépítés (aljzat) | Kábelbevezetés | menettel |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000437 | ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 | ETIM 6.0 | EC000437 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-14-34-19 | eClass 7.1 | 27-44-05-15 |
| eClass 8.1 | 27-44-05-15 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 | | |

# HDC-házak
# HDC IP68 06B SS 2M20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Jóváhagyások

| | |
|---|---|
| Jóváhagyások | |
| ROHS | Megfelel |

### Letöltések

| | |
|---|---|
| Brochure/Catalogue | CAT 3 HDC 17/18 EN<br>FL FIELDWIRING EN |
| Engineering Data | STEP |
| Tervezési adatok | EPLAN |

# HDC-házak
# HDC IP68 06B SS 2M20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Rajzok

