THM
THM MT30X 18/6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A THM címkék a hőnyomtatásnak köszönhetően briliáns nyomtatási minőségűek. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

- Különféle színű, kiváló minőségű poliészter címkék és kedvező árú papírcímkék kaphatók
- A címkék automatikusan pozicionálódnak a nyomtatóban, hogy minden címke pontosan középre kerüljön.

Általános rendelési adatok

Típus	THM MT30X 18/6 WS
Rendelési szám	1753271044
Verzió	THM, Készülékjelölők, 6 x 18 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248008650
Menny.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000

THM
THM MT30X 18/6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	18 mm	Szélesség (coll)	0,709 inch
Magasság	6 mm	Magasság (coll)	0,236 inch
Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Nettó tömeg	252 g		

Általános adatok

Anyag	Poliészter	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9
Halogén	Nem	Nyomtatás módja	Hőnyomtatás
Ragasztóanyag	Akril ragasztó	Szám tekercsenként	10 000
Szélesség	18 mm	Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	UL 969 tanúsítvány	Igen
Változat	Öntapadós, halogénmentes	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40…150 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

THM
THM MT30X 18/6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

