HDC-házak
HDC 64D TSBO 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.
Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.
A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.
A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.
Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 64D TSBO 1M25G
Rendelési szám	1786800000
Verzió	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel a felsőrészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248204045
Menny.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 9:24:52 CEST

HDC-házak
HDC 64D TSBO 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	55 mm	Szélesség (coll)	2,165 inch
Magasság	76 mm	Magasság (coll)	2,992 inch
Nettó tömeg	420 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Méretek

B ház magasság	76 mm	C ház szélessége	43 mm
Ház teljes hossza	120 mm	Kábelbevezetés	menettel

Verzió

Belső menet	M 25	Felső kábelbevezetések száma	0
Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész	Ház kivitele	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház
Kivitel	magas	Kábelbevezetés	menettel
Kábelbevezetések mérete	M 25	Méret	8
Oldalsó kábelbevezetések száma	1	Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel a felsőrészen
Suitable for ModuPlug®	Igen	Szorítós változat	Oldalt rögzítő bilincs
Típus	Dugó		

Általános adatok

Kábelbevezetések mérete	M 25	Rögzítés típusa	Oldalt rögzítő bilincs
Méret	8	Védelmi osztály	IP65

Anyag

Szín	szürke

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-házak	Terméktípus	Házak
Típus	Dugó	Kábelbevezetés	menettel

Besorolások

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

HDC-házak
HDC 64D TSBO 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	1786800000_HDC_64D_TSBO_1M25G_STP.dxf STEP
Technical Documentation	1786800000_HDC_64D_TSBO_1M25G_STP_Blatt__1.pdf
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

HDC-házak
HDC 64D TSBO 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

