Kabelmarkierer
THM WRITE ON 12/18 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Die Kabelmarkierer **THM WriteOn**,auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markiererfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigem Thermotransferdrucker **THM Plus S**

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1856640000
Typ	THM WRITE ON 12/18 WS
Ausführung	Kabelmarkierer, Etikett, 18 x 12 mm, Polyester, PVC frei, Farbe: weiß
GTIN (EAN)	4032248399581
VPE	1 Stück

Kabelmarkierer
THM WRITE ON 12/18 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	18 mm	Breite	12 mm
Tiefe	0,5 mm	Nettogewicht	523 g

Markierungen

Anzahl je Rolle	10.000	Art des Aufdrucks	Neutral
Ausführung	selbstklebend	Brennbarkeitsklasse nach UL94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	125 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	weiß	Isolationsdurchmesser, max.	3 mm
Kleber	permanenter Acrylcopolymer	Laserdruckerbeschriftbar	Nein
Leiteraußendurchmesser	0 - 3 mm	Materialfarbe nach Widerstandskode	9
Matrixdruckerbeschriftbar	Nein	Plotterbeschriftbar	Nein
PrintJet	Nein	Schriftfeldgröße	12 x 9 mm
Speed-Marking-Laser	Nein	Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein
Thermotransferdruckerbeschriftbar	Ja	Werkstoff	Polyester, PVC frei

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Zulassungen

Zulassungen

Kabelmarkierer
THM WRITE ON 12/18 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

Zubehör THM Plus



ThermoMark Drucker - Dieser Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1790650000	RIBBON THM HIRES	Farbband	4032248216642	1 Stück