SAI-4/6/8-MHF 4P PUR34M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Az M12 elosztók különböző változatokban kaphatók. A 4, 6 vagy 8 M12 csatlakozóhely 4- vagy 5-pólusos kialakítású. A csoportkimenet fix kábeles kialakítású, kupakos változat felhasználói, vagy M23 csatlakoztatáshoz Különleges változatok is kaphatók. Például, kínálunk1-1 elosztót bármilyen csatlakozástípushoz, vagy Ex Zone 1 robbanásveszélyes területre engedélyezett elosztókat is.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-4/6/8-MHF 4P PUR34M
Rendelési szám	1791453400
Verzió	Érzékelő/beavatkozó-passzív elosztó, Kupakos változat, 34 m, Nem
GTIN (EAN)	4032248221158
Menny.	1 Stück

Adatlap

SAI-4/6/8-MHF 4P PUR34M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	3 372 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Connection data

Tömszelencék	M 20	Elosztó kimenet	Kupakos változat

Electrical data

Max. áramtovábbítási kapacitás kártyahelyenként	4 A

General technical data

Pólusszám	4	Szennyezés súlyossága	3
LED	Nem		

Material data

Elosztó anyaga	Műanyag	Érintkező anyaga	CuZn

Technical data cable

Kábelhossz	34 m	Pólusszám	4

Besorolások

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC002585
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-01-08
eClass 9.1	27-44-01-08		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	EAC
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN