SAISW- 5/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.
Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzat az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. Az M12 dugaszolható csatlakozásokkal 5 különböző csatlakozórendszer választható.
A csavaros csatlakozást az alkalmazások széles körében lehet használni. Ezzel a technológiával a vezetőt, opciósan érvéghüvellyel, be lehet dugni az összekötő elembe és csavarral rögzíteni. Ez a csatlakozástechnika klasszikus, legolcsóbb formája, amely támogatja a több vezetős csatlakozásokat is.

Általános rendelési adatok

Típus	SAISW- 5/9
Rendelési szám	1807370000
Verzió	Szabadon konfekcionálható csatlakozó, M12, csap, 90°
GTIN (EAN)	4032248278596
Menny.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 9:34:54 CEST

SAISW- 5/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	26 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	85 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-25 °C

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Csatlakozási keresztmetszet, max.	0,75 mm²
Csatlakozási keresztmetszet, min.	0,14 mm²	Dugaszolási ciklusok	≥ 50
Ház fő anyaga	PA	Ház hőmérsékleti tartománya	-40 … +85 ° C
Kábelátmérő, max.	8 mm	Kábelátmérő, min.	6 mm
Kódolás	A	Menetes gyűrű anyaga	Cink présöntvény
Névleges feszültség	125 V	Névleges áram	4 A
Pólusszám	5	Szennyezés súlyossága	3
Szigetelés erőssége	10^8 Ω	Tömszelencék	PG 9
Védelmi osztály	IP67	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Érintkező felület	CuSnZn		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-101	Tanúsítvány száma (cURus)	E307231

Besorolások

ETIM 3.0	EC002062	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	c UL us
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Tervezési adatok	WSCAD
User Documentation	Manual

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 9:34:54 CEST