

SAIE-M12B-8-0.5U-PG9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Für den geräteseitigen Anschluss werden im Bereich der Sensor-Aktorverkabelung verschiedene Einbausteckverbinder benötigt. Diese sind in den Varianten M12, M8 und natürlich auch M5 verfügbar.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1861270000
Typ	SAIE-M12B-8-0.5U-PG9
Ausführung	Einbaustecker, M12, Buchse, gerade, PG 9, Polzahl: 8, 0.5 m
GTIN (EAN)	4032248419340
VPE	1 Stück

SAIE-M12B-8-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	33 g
--------------	------

Allgemeine Daten

Aderquerschnitt	0,25 mm ²	Anschlussart	Buchse
Gehäusebasismaterial	CuZn, vernickelt	Kabellänge	0,5 m
Kontaktbuchsendurchmesser	M12	Kontaktoberfläche	vergoldet
Leiteraußendurchmesser	-	Nennspannung	30 V
Polzahl	8	Schutzart	IP 67
Temperaturbereich Gehäuse	-30...+90 °C	Verschraubung	PG 9
Werkstoff	PVC		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC002061	UNSPSC	30-21-18-10
eClass 4.1	27-26-07-01	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.0	27-26-07-02	eClass 7.0	27-44-01-02

Zulassungen

Zulassungen



SAIE-M12B-8-0.5U-PG9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zubehör**Messingmuttern Standard vernickelt**

Weidmüller hat eine Vielzahl unterschiedlicher Kabel/ Leitungseinführungen im Portfolio: Verschieden ausgeführte Kunststoff-, Messing-, und Edelstahlverschraubungen in den Schutzklassen IP 66, 67, 68 oder IP 69 K. Mit modularen Mehrleiter-/ Kabeleinführungssystemen lassen sich- als vollwertige Alternative-vorkonfektionierte Leitungen einfach und schnell in Betriebsmittel einführen. Nicht zuletzt sind sowohl EX-zertifizierte Kabelverschraubungen als auch Kabel-/ Leitungseinführungssysteme verfügbar.

- Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing
- EMV Verschraubungen
- Für Explosionsgefährdete Bereiche
- VDE, CSA und UL Zulassungen

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1694080000	SKMU PG9-MS	Verschraubungen, Gegenmutter, Messing, vernickelt, PG 9	4008190872243	100 Stück