THM
THM MT30X 57/27 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A THM címkék a hőnyomtatásnak köszönhetően briliáns nyomtatási minőségűek. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

- Különféle színű, kiváló minőségű poliészter címkék és kedvező árú papírcímkék kaphatók
- A címkék automatikusan pozicionálódnak a nyomtatóban, hogy minden címke pontosan középre kerüljön.

Általános rendelési adatok

Típus	THM MT30X 57/27 SI
Rendelési szám	1852540000
Verzió	THM, Készülékjelölők, 27 x 57 mm, ezüst
GTIN (EAN)	4032248385515
Menny.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000

THM
THM MT30X 57/27 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	57 mm	Szélesség (coll)	2,244 inch
Magasság	27 mm	Magasság (coll)	1,063 inch
Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Nettó tömeg	284,7 g		

Általános adatok

Anyag	Poliészter	Halogén	Nem
Nyomtatás módja	Hőnyomtatás	Ragasztóanyag	Akril ragasztó
Szám tekercsenként	1 000	Szélesség	57 mm
Szín	ezüst	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
UL 969 tanúsítvány	Igen	Változat	Öntapadós, halogénmentes
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések

Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN

THM
THM MT30X 57/27 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

