SAISM-4/8S-M12-4P D-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



IP 67-es M12-es dugaszolható csatlakozó, csavaros csatlakozással vagy húzórugós csatlakozóval kínáljuk.

Általános rendelési adatok

Típus	SAISM-4/8S-M12-4P D-COD
Rendelési szám	1892120000
Verzió	Szabadon konfekcionálható csatlakozó, M12, tű, egyenes
GTIN (EAN)	4032248569380
Menny.	1 Stück

SAISM-4/8S-M12-4P D-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	44,68 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	85 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-25 °C

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Csatlakozási keresztmetszet, max.	0,75 mm²
Csatlakozási keresztmetszet, min.	0,14 mm²	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Ház fő anyaga	CuZn	Ház hőmérsékleti tartománya	-40 … +85 ° C
Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)	Kábelátmérő, max.	8 mm
Kábelátmérő, min.	6 mm	Kódolás	D
Menetes gyűrű anyaga	Cink présöntvény	Névleges feszültség	250 V
Névleges áram	4 A	Pólusszám	4
Szennyezés súlyossága	3	Szigetelés erőssége	10^8 Ω
Tömszelencék	PG 9	Védelmi osztály	IP67
Árnyékolás csatlakozás	Igen	Érintkező felület	Aranyozott

Általános információk

Ház fő anyaga	CuZn	Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Csatlakozási menet	M12	Érintkező felület	Aranyozott
Köpenyátmérő, min.	6 mm	Köpenyátmérő, max.	8 mm
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	≥ 100

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-101	Tanúsítvány száma (cURus)	E307231

Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség	250 V	Szigetelés erőssége	10^8 Ω

Besorolások

ETIM 3.0	EC002062	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

SAISM-4/8S-M12-4P D-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S