HDC-házak
HDC 16D SLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.
Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.
A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.
A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.
Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 16D SLU 1M25G
Rendelési szám	1900880000
Verzió	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65, Zárt alap, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248521111
Menny.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 9:58:39 CEST

HDC-házak
HDC 16D SLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	71,7 mm	Szélesség (coll)	2,823 inch
Magasság	74 mm	Magasság (coll)	2,913 inch
Rögzítési méret - szélesség	70 mm	Rögzítési méret - magasság	45 mm
Nettó tömeg	309 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Méretek

B ház magasság	74 mm	B1 alap magasság	5 mm
C ház szélessége	43 mm	C1 alap szélessége	54,5 mm
Furat osztás hossz, A2	70 mm	Ház teljes hossza	60 mm
Kábelbevezetés	menettel		

Verzió

Belső menet	M 25	Felső kábelbevezetések száma	0
Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész	Ház kivitele	Zárt alap
Kivitel	magas	Kábelbevezetés	menettel
Kábelbevezetések mérete	M 25	Méret	3
Oldalsó kábelbevezetések száma	1	Rögzítőrendszer kivitele	Hosszanti kengyel
Suitable for ModuPlug®	Igen	Szorítós változat	Végrögzítő
Típus	Felépítés (aljzat)	Tömítés	NBR

Általános adatok

Kábelbevezetések mérete	M 25	Rögzítés típusa	Végrögzítő
Méret	3	Védelmi osztály	IP65

Anyag

Szín	szürke

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-házak	Terméktípus	Házak
Típus	Felépítés (aljzat)	Kábelbevezetés	menettel

Besorolások

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

HDC-házak
HDC 16D SLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD