HDC-házak
HDC 07A ELU 1PG13G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.
Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.
A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.
A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.
Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 07A ELU 1PG13G
Rendelési szám	1900990000
Verzió	HDC-házak, Méret: 1, Védelmi osztály: IP65, Csavaros rögzítés ház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 13,5
GTIN (EAN)	4032248592920
Menny.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 9:58:44 CEST

HDC-házak
HDC 07A ELU 1PG13G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	36,5 mm	Szélesség (coll)	1,437 inch
Magasság	78 mm	Magasság (coll)	3,071 inch
Mélység	27 mm	Mélység (coll)	1,063 inch
Nettó tömeg	33 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C

Méretek

B ház magasság	54 mm	C ház szélessége	26,8 mm
Ház teljes hossza	26,5 mm	Kábelbevezetés	menettel

Verzió

Belső menet	PG 13,5	Felső kábelbevezetések száma	1
Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész	Ház kivitele	Csavaros rögzítés ház
Kivitel	Standard	Kábelbevezetés	menettel
Kábelbevezetések mérete	PG 13,5	Méret	1
Oldalsó kábelbevezetések száma	0	Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen
Suitable for ModuPlug®	Nem	Szorítós változat	Oldalt rögzítő bilincs
Típus	Dugó		

Általános adatok

Kábelbevezetések mérete	PG 13,5	Rögzítés típusa	Végrögzítő
Méret	1	Védelmi osztály	IP65

Anyag

Szín	bézs	UL 94 éghetőségi osztály	V-0

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-házak	Terméktípus	Házak
Típus	Dugó	Kábelbevezetés	menettel

Besorolások

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

HDC-házak
HDC 07A ELU 1PG13G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Technical Documentation	1900990000_HDC_07A_ELU_1PG13G_STP_Blatt__1.pdf
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

HDC-házak
HDC 07A ELU 1PG13G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

