Présszerszám
HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Krimpelő szerszámok Weidmüller érzékelőkhöz RSV és DSTV-HD rendszerek számára

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

Általános rendelési adatok

Típus	HTF RSV 12
Rendelési szám	9013550000
Verzió	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 14AWG, 12AWG, FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4008190002046
Menny.	1 Stück

Présszerszám
HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	205 mm	Szélesség (coll)	8,071 inch
Tömeg	445 g	Nettó tömeg	449,98 g

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül

Szerszámjellemzők - krimpelés

1. krimpelő profil, min.	14 AWG	Krimpelési típus/profil	FoderBcrimp
2. krimpelő profil, min.	12 AWG		

Érintkező leírása

Érintkező típusa	RSV- és DSTV-HD	Krimpelési tartomány, min.	14 AWG
Krimpelési tartomány, max.	12 AWG		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001396	ETIM 4.0	EC001396
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Declaration of the Manufacturer
Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Tervezési adatok	WSCAD

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 11:20:03 CEST

Présszerszám
HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

