

**Crimpwerkzeug  
HTF SUB-D**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Crimpwerkzeuge für SUB-D Kontakte**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">9013260000</a>                                             |
| Typ        | HTF SUB-D                                                              |
| Ausführung | Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 28 AWG, 20 AWG, FoderBcrimp |
| GTIN (EAN) | 4008190056896                                                          |
| VPE        | 1 Stück                                                                |

**Crimpwerkzeug  
HTF SUB-D**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |          |         |       |
|--------------|----------|---------|-------|
| Länge        | 200 mm   | Gewicht | 438 g |
| Nettogewicht | 440,98 g |         |       |

**Technische Daten**

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Ausführung | mechanisch, ohne<br>auswechselbare Einsätze |
|------------|---------------------------------------------|

**Kontaktbeschreibung**

|                    |        |                    |        |
|--------------------|--------|--------------------|--------|
| Kontaktart         | SUB-D  | Crimpbereich, min. | 28 AWG |
| Crimpbereich, max. | 20 AWG |                    |        |

**Werkzeugdaten Crimpen**

|                     |        |                     |             |
|---------------------|--------|---------------------|-------------|
| Crimpprofil 1, min. | 28 AWG | Crimpart/-profil    | FoderBcrimp |
| Crimpprofil 1, max. | 24 AWG | Crimpprofil 2, min. | 22 AWG      |
| Crimpprofil 2, max. | 20 AWG |                     |             |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC000168    | ETIM 3.0   | EC000168    |
| UNSPSC     | 23-17-16-04 | eClass 4.1 | 21-04-03-01 |
| eClass 5.1 | 21-04-03-01 | eClass 6.0 | 21-04-38-90 |
| eClass 7.0 | 21-04-38-90 |            |             |

**Produkthinweise**

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | Crimpwerkzeuge für SUB-D Kontakte AWG 28-20                        |
| Produktbeschreibung | Für SUB-D-Kontakte mit offener Crimpkralle<br><b>AWG 28.....20</b> |

**Zulassungen**

Zulassungen



### Crimpwerkzeug HTF SUB-D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

