

## **Crimpwerkzeug CTX CM 1.6/2.5 ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



### **Crimpwerkzeuge für gedrehte Kontakte**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

### **Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">9013690000</a>
Typ	CTX CM 1.6/2.5 ZERT
Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.14 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> , W-Crimp
GTIN (EAN)	4032248326419
VPE	1 Stück

**Crimpwerkzeug  
CTX CM 1.6/2.5 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	250 mm	Gewicht	730 g
Nettogewicht	999 g		

**Kontaktbeschreibung**

Kontaktart	gedrehte Kontakte	Crimpbereich, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Crimpbereich, max.	4 mm <sup>2</sup>		

**Werkzeugdaten Crimpen**

Crimpprofil 1, min.	0,14 mm <sup>2</sup>	Crimpart/-profil	W-Crimp
Crimpprofil 1, max.	0,5 mm <sup>2</sup>	Crimpprofil 2, min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Crimpprofil 2, max.	1 mm <sup>2</sup>	Crimpprofil 3, min.	1,5 mm <sup>2</sup>

**Klassifikationen**

eClass 6.0	21-04-06-02	eClass 7.0	21-04-91-03
------------	-------------	------------	-------------

**Produkthinweise**

Hinweistext Bestelldaten	Ein breites Sortiment von Kontakten finden Sie in unserem aktuellen Schwere Steckverbinder Katalog
--------------------------	--

**Datenblatt**

**Crimpwerkzeug  
CTX CM 1.6/2.5 ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

